

91 cm Konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200 - Svart

Produkt ID: MDP2DVIMM3B



MDP2DVIMM3B kabeladapter för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI låter dig ansluta din videokälla med Mini DP (som t.ex. någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP) direkt till en DVI-monitor eller -projektor och du slipper kostnaden av att uppgradera till en skärm med Mini DisplayPort.

Adapterkabeln är 91 cm lång och har hane-till-hane-kontakter, så att du kan ansluta din Mini DisplayPort-källa direkt till en DVI-skärmenhet utan extra kabeldragning.

Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ och när den ansluts direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt I/O-porten, stöder adaptern dessutom upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM3B är en passiv adapter som kräver en dubbelläges DisplayPort-port (DisplayPort++). Det betyder att även DVI- och HDMI-signaler kan gå igenom porten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din befintliga DVI-visningsenhet (skärm, projektor) till en Mini DisplayPort-utenhet
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- **MINI DISPLAYPORT TILL DVI-KABEL:** 0,9 m Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) till DVI-D (endast digital) single link-kabel för anslutning till en DVI-skärm | 1080p 60 Hz eller 4K 30 Hz (skärm med HDMI-klockfrekvens); EDID Pass-through säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm
- **HOST COMPATIBILITY:** Passive video converter supports mDP++ source including Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- **INTEGRATED DISPLAY CABLE:** Mini DisplayPort to DVI adapter cable has slim & flexible design with adapter chip built into VGA connector reducing clutter & providing a tidy install in the office, boardroom or home office
- **INCREASE PRODUCTIVITY:** Connect a DVI monitor or projector, or add a second display to your workstation using the mDP to VGA display adapter cable | Supports DVI screw locking cable to prevent accidental disconnection | mDP male to DVI male
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter cable/cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Chipset-ID	NXP - 3361

Prestanda

Maximal kabellängd	3.0 ft [0.9 m]
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support

	Medeltid mellan fel (MTBF)	2,405,577 timmar
Kontakt(er)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
	Connector B	1 - DVI-D (25-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	DP++-porten (DisplayPort++) krävs från grafikkort eller videokälla för DVI- och HDMI®-signalöverföring
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Luftfuktighet	40 %-85 %RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabellängd	3.0 ft [0.9 m]
	Produktlängd	36.2 in [92.0 cm]
	Produktbredd	1.5 in [3.8 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	2.5 oz [69.4 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.4 in [13.7 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
	Paketets höjd	1.1 in [2.7 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.0 oz [86.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Mini DisplayPort® till DVI-adapter

Warranty
Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.