

Cable 0,9m Mini DisplayPort a DVI - Cable Adaptador Activo Mini DP a DVI- Vídeo 1080p - mDP 1.2 a DVI-D Monoenlace - mDP o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor DVI

ID del Producto: MDP2DVIMM3BS



El cable adaptador activo de Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM3BS de 91cm le permite conectar directamente su fuente de vídeo Mini DP (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con mDP) directamente a un monitor o proyector DVI cercano, ahorrando el gasto de adaptadores adicionales a la vez que elimina el desorden del exceso de cables.

Para garantizar la compatibilidad con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador activo de Mini DP a DVI admite señales de modo dual (DP++) así como de modo único DisplayPort. A diferencia de los adaptadores pasivos, esto garantiza que el MDP2DVIMM3BS pueda utilizarse con tarjetas gráficas que no son capaces de emitir señales DP++ multimodo, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™, cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort sobre Thunderbolt™ compatible, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920 x 1200.

El MDP2DVIMM3BS está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con el Apple Cinema Display.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas de vídeo ATI® Eyefinity.
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- **CABLE MINI DISPLAYPORT A DVI:** El cable miniDP 1.2 (HBR2) a DVI-D (solamente digital) de 0,9m monoenlace conecta una pantalla DVI | 1080p 60Hz o 4K 30Hz (velocidad de reloj HDMI). El paso de EDID asegura la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD CON HOSTS:** Convertidor de vídeo activo compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** El cable Mini DisplayPort a DVI tiene un diseño delgado y flexible con un chip integrado en el conector VGA que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector DVI, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el cable mDP a VGA | Admite cable de bloqueo de tornillo DVI para evitar desconexiones accidentales | Mini DP macho a DVI macho
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el cable convertidor Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
Resoluciones Admitidas	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 horas

Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-------------------------------------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas



Color	Negro
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.2 in [92.0 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.9 oz [82.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.9 oz [82.2 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador activo de DisplayPort a DVI
---------------------	---------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

