

91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI converter
1920x1200 - zwart

Productcode: MDP2DVIMM3BS



Met de MDP2DVIMM3BS 91 cm actieve Mini DisplayPort-naar-DVI-converterkabel kunt u Mini DP-videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een nabijgelegen DVI-scherm of -projector, waardoor u niet alleen geen extra adapters nodig hebt, maar ook de warboel van vele kabels vermijdt.

Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke Mini DisplayPort-uitgang ondersteunt de Mini DP-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling tot passieve adapters kan de MDP2DVIMM3BS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200.

De MDP2DVIMM3BS wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:
Deze adapter is niet compatibel voor gebruik met de Apple Cinema Display.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten

- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- Actieve Mini DisplayPort naar DVI conversie
- 1 mannelijke DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
- Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1200
- Plug & play-installatie
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Chipsetcode	Parade - PS171

Prestaties

Maximale kabellengte	36.0 in [91.5 cm]
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Ondersteunde resoluties	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja



Audiospecificaties DVI - No Audio Support

MTBF 1,291,679 uren

Connector(en)

Connector A Mini-DisplayPort (20-polig)

Connector B DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.

This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Kabellengte 36.2 in [92 cm]

Lengte product 36.2 in [92 cm]

Breedte product 1.6 in [40 mm]

Hoogte product 0.6 in [15 mm]

Gewicht product 5.5 oz [154.7 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.6 in [15 mm]



Verzendgewicht
(verpakt) 3.0 oz [84 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd Actieve DisplayPort naar DVI adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

