

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 91 cm - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Produkt ID: MDP2DVIMM3BS



MDP2DVIMM3BS 91 cm aktiv kabeladapter för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI-D låter dig ansluta din videokälla med Mini DP (som t.ex. någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP) direkt till en DVI-monitor eller -projektor i närheten, vilket sparar kostnader för ytterligare adaptrar och eliminerar röran som för mycket extra kabel skapar.

För garanterad kompatibilitet med i stort sett vilken Mini DisplayPort-utdata som helst stöder den aktiva Mini DP till DVI-adaptern DisplayPort-signaler i multiläge (DP++) samt enkelläge. Till skillnad från passiva adaptrar säkerställer detta att MDP2DVIMM3BS kan användas med grafikkort som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-kort.

Adaptern stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och är kompatibel med Intel® Thunderbolt™, vid direktanslutning till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

MDP2DVIMM3BS täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Använd med Mini DisplayPort-videoenheter med enkelläge som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-videokort

- Anslut din DVI-visningsenhet (skärm, projektor) direkt till en Mini DisplayPort-utenhet
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

## Funktioner

- Aktiv Mini DisplayPort till DVI-konvertering
- 1 x DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
- Stödjer upplösningar upp till 1920 x 1200
- Plug-and-play-installation

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Chipset-ID	Parade - PS171

---

### Prestanda

Maximal kabellängd	36.0 in [91.5 cm]
Maximal digital upplösning	1920 x 1200
Stödda upplösningar	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Stöd för widescreen	Ja



Audio-specifikationer DVI - No Audio Support

Medeltid mellan fel (MTBF) 1,291,679 timmar

---

Kontakt(er)

Connector A Mini-DisplayPort (20-stifts)

Connector B DVI-D (25-stifts)

---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.

This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.

---

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 40 %-85 %RH

---

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 36.2 in [92 cm]

Produktlängd 36.2 in [92 cm]

Produktbredd 1.6 in [40 mm]

Produkt höjd 0.6 in [15 mm]

Produktvikt 5.5 oz [154.7 g]

---

Förpackning

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.6 in [15 mm]



Fraktvikt (förpackning)	3.0 oz [84 g]
----------------------------	---------------

---

Vad det är i  
lådan

Ingår i paketet	Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
-----------------	------------------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

