

## 3 ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Converter Cable – Mini DP to DVI 1920x1200 - White

Product ID: MDP2DVIMM3W



MDP2DVIMM3W kabeladapter fr anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI lter dig ansluta din videoklla med Mini DP (som t.ex. ngon av dina MacBook eller Microsoft Surface Pro-enheter med mDP) direkt till en DVI-monitor eller -projektor och du slipper kostnaden av att uppgradera till en skrm med Mini DisplayPort.

Adapterkabeln r 1 meter lng och har hane-till-hane-kontakter, s att du kan ansluta din Mini DisplayPort-klla direkt till en DVI-skrm utan extra kabeldragning.

Kompatibel med Intel Thunderbolt och nr den ansluts direkt till en kompatibel DisplayPort ver Thunderbolt I/O-porten, stder adaptern dessutom upplsningar upp till 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM3Wr en passiv adapter som krver en dubbellges DisplayPort-port (DisplayPort++). Det betyder att ven DVI- och HDMI-signaler kan g igenom porten.

Tcks av StarTech.coms 3-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ideal for using your DVI monitor as a secondary display
- Connect your existing DVI display device (monitor, projector) to a Mini DisplayPort output device

### Features

- Supports resolutions up to 1920x1200 (WUXGA) and HDTV resolutions up to 1080p

- Compatible with Intel Thunderbolt devices that are capable of outputting a DisplayPort signal
- 1x Male Mini DisplayPort connector, 1x Male DVI connector

<b>Hrdvara</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passive
	AV-ingng	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-utgng	DVI-D - Single-Link
	Audio	No
	Chipset-ID	NXP - 3361
<b>Prestanda</b>	Maximal kabelngd	36.0 in [9.2 cm]
	Maximal digital uppsning	1920x1200 / 1080p
	Std fr widescreen	Yes
	Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
	Medeltid mellan fel (MTBF)	2,405,577 timmar
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connector B	DVI-D (25 pin)
<b>Srskilda anmrkningar/krav</b>	System- och kabelkrav	DP++ (DisplayPort++) port required from video card or video source for DVI and HDMI signal pass-through
<b>Milj</b>	Drifttemperatur	0C to 60C (32F to 140F)
	Frvaringstemperatur	0C to 70C (32F to 158F)
	Luftfuktighet	40%-85%RH
<b>Utseende</b>	Frg	White
	Kabellngd	36.0 in [9.2 cm]
	Produktngd	36.0 in [9.1 cm]
	Produktbredd	1.6 in [40 mm]
	Produktthjd	0.6 in [15 mm]
	Produktvikt	2.5 oz [71.18 g]
<b>Frpackning</b>	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2 cm]

Package Height	0.8 in [20 mm]
Fraktvikt (frpackning)	3.0 oz [86 g]

---

**Vad det r i ldan** Ingr i paketet Mini DisplayPort to DVI Adapter

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

