

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI
1920x1200 - Bianco

ID prodotto: MDP2DVIMM3WS



Il cavo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm, codice prodotto MDP2DVIMM3WS, consente di collegare direttamente una sorgente video Mini DP (laptop, Macbook®, Ultrabook™ ecc.) direttamente a un vicino monitor o proiettore DVI risparmiando le spese per adattatori aggiuntivi ed eliminando al contempo l'ingombro dei cavi in eccesso. Il convertitore presenta un elegante design bianco che si abbina perfettamente ai computer Mac®.

Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, l'adattatore attivo Mini DP a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare MDP2DVIMM3WS anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200.

MDP2DVIMM3WS è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente l'utilizzo con uscite video Mini DisplayPort monomodali che non sono in grado di

trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity

- Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore) direttamente a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Caratteristiche

- Conversione attiva Mini DisplayPort a DVI
- 1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Installazione Plug-and-Play

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
ID chipset	Parade - PS171

Prestazioni

Lunghezza max cavo	36.0 in [91.5 cm]
Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
Risoluzioni supportate	1024 x 768
	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200



Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 ore

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-----------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza cavo	36.3 in [92.2 cm]
Lunghezza prodotto	36.3 in [92.2 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [16 mm]
Peso prodotto	2.5 oz [71.6 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
----------------	----------------



Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [84 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore attivo DisplayPort a DVI
-----------------------------	-------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

