

Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Blanco

ID del Producto: MDP2DVIMM3WS



El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI activo (modelo MDP2DVIMM3WS), permite conectar directamente una fuente de video Mini DisplayPort (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro equipados con Mini DisplayPort) a una pantalla o proyector DVI cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo de demasiados cables.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador Mini DisplayPort a DVI activo soporta las señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador MDP2DVIMM3WS se puede utilizar incluso con tarjetas de video sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200.

El adaptador MDP2DVIMM3WS está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas de vídeo ATI® Eyefinity.
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- Conversión activa de Mini DisplayPort a DVI
- 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Instalación plug-and-play

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	3.0 ft [0.9 m]
---------------------------	----------------

Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
Resoluciones Admitidas	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 horas
Conector(es)	
Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DVI-D (25 pines)
Observaciones / Requisitos	
Requerimientos del Sistema y Cables	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%
Características Físicas	
Color	Blanco
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.3 in [92.2 cm]

Ancho del Producto	1.6 in [4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [71.6 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [15 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 oz [84 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.