

91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit

Productcode: MDP2DVIMM3WS



Met de MDP2DVIMM3WS 91 cm actieve Mini DisplayPort-naar-DVI-converterkabel kunt u uw Mini DP-videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een nabijgelegen DVI-scherm of -projector, waardoor u niet alleen geen extra adapters nodig hebt, maar ook de warboel van vele kabels vermijdt. De stijlvolle witte kabel is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van Mac®-computers.

Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke Mini DisplayPort-uitgang ondersteunt de Mini DP-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling tot passieve adapters kan de MDP2DVIMM3WS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200.

NB:

Deze adapter is niet compatibel voor gebruik met de Apple Cinema Display.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten
- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- Actieve Mini DisplayPort naar DVI conversie
- 1 mannelijke DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Plug & play-installatie

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Chipsetcode	Parade - PS171

Prestaties

Maximale kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Ondersteunde resoluties	1024 x 768
	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200

	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
	MTBF	1,291,679 uren
Connector(en)		
	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Wit
	Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
	Lengte product	36.3 in [92.2 cm]
	Breedte product	1.6 in [4 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	2.5 oz [71.6 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1

Lengte Verpakking	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 oz [84 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Actieve DisplayPort naar DVI adapter
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.