

Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor

ID del Producto: MDP2DVIMM6



El Cable Mini DisplayPort a DVI de 6 pies, MDP2DVIMM6 ofrece una conexión Mini DisplayPort a DVI eficaz y económica, que permite conectar un monitor DVI a una PC o Mac® con salida Mini DisplayPort- evitando el gasto de actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad. Este cable Mini DisplayPort/DVI todo-en-uno y fácil de usar no requiere conversores ni adaptadores adicionales, ni instalación de controladores o software. Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente a un dispositivo equipado con DisplayPort a través de un puerto de E/S Thunderbolt™. El MDP2DVIMM6 es un adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden pasar a través del puerto. Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Nuestros cables conversores de video Mini DisplayPort a DVI le permiten seguir utilizando su pantalla DVI actual
- Permite utilizar un monitor DVI con MacBooks y iMacs provistas de DisplayPort con salida de video Mini DisplayPort

Características

- **CABLE MINI DISPLAYPORT A DVI:** El cable miniDP 1.2 (HBR2) a DVI-D (solamente digital) de 1,8m monoenlace conecta una pantalla DVI | 1080p 60Hz o 4K 30Hz (velocidad de reloj HDMI). El paso de EDID asegura la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD CON HOSTS:** Convertidor de vídeo pasivo compatible con fuentes mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Diseño delgado y flexible con un chip integrado en el conector DVI que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector DVI, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el cable mDP a VGA | Admite cable de bloqueo de tornillo DVI para evitar desconexiones accidentales | mDP macho a DVI macho
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el cable convertidor Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
------------	---------------------------------

Conector B 1 - DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video para permitir el paso de señales DVI y HDMI

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR DE 5%-90% (sin condensación)

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto 1.4 in [3.6 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Peso del Producto 3.0 oz [84.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.9 in [15.1 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [92.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable MiniDisplayPort a DVI de 6 pies - M/M

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.