

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI de 1.8 m - Convertisseur Mini DP - 1920 x 1200

N° de produit: MDP2DVIMM6



Le câble Mini DisplayPort vers DVI MDP2DVIMM6 de 1,80 mètres est une solution rentable Mini DisplayPort vers DVI qui vous permet de brancher un écran DVI à un PC ou un Mac® équipé d'une sortie Mini DisplayPort. Vous économisez ainsi le coût de mise à niveau de l'écran pour le rendre compatible. Ce câble Mini DisplayPort/DVI tout-en-un et d'utilisation facile n'a pas besoin de convertisseur, d'adaptateur, ni de pilote ou de logiciel d'installation. Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsque connecté directement à une prise en charge DisplayPort sur port d'E/S Thunderbolt™. Le MDP2DVIMM6 est un adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de conserver votre écran DVI existant grâce aux câbles convertisseurs vidéo Mini DisplayPort vers DVI.
- Utilisez un écran DVI avec un MacBook et un iMac équipés d'un DisplayPort avec sortie vidéo Mini DisplayPort

Spécifications techniques

- Câble tout-en-un

- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p.
- Aucun logiciel ou autre pilote nécessaire
- Compatible avec Intel® Thunderbolt™

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
Prise en charge audio	Non

Performance

Longueur max. de câble	6.0 ft [1.8 m]
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
Spécifications audio	DVI - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DVI-D (25 broches)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis pour la transmission des signaux DVI et HDMI.
---	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)



Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	1.4 in [35.5 mm]
Hauteur du produit	0.7 in [16.8 mm]
Poids du produit	3.0 oz [84.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.0 in [26.0 mm]
Poids brut	3.2 oz [92.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble mini DisplayPort vers DVI de 1,8 m - M/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

