

Cavo Mini DisplayPort a DVI Passivo 1080p - 1,8 m- Cavo Adattatore Mini DP a DVI Single Link - Cavo Convertitore mDP 1.2 o Thunderbolt 1/2 a DVI-D per Monitor/Display

ID prodotto: MDP2DVIMM6



Il cavo da Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m MDP2DVIMM6 rappresenta una soluzione economica per il collegamento da Mini DisplayPort a DVI, che permette di collegare un monitor DVI a computer PC o Mac® con uscite Mini DisplayPort, eliminando i costi di aggiornamento del monitor per risolvere i problemi di compatibilità. Questo cavo tutto in uno, di semplice utilizzo, non richiede convertitori o adattatori aggiuntivi, né driver o software di installazione. Compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O. MDP2DVIMM6 è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che possono essere trasmessi attraverso la porta anche i segnali DVI e HDMI.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Grazie ai nostri cavi convertitori video da Mini DisplayPort a DVI non sarà necessario rinunciare ai display DVI esistenti
- Per utilizzare un monitor DVI con uscita Mini DisplayPort con MacBook e iMac DisplayPort

Caratteristiche

- **CAVO MINI DISPLAYPORT A DVI:** Cavo mDP 1.2 (HBR2) a DVI-D Single-Link (solo digitale) da 1,8 m per Monitor/Proiettori DVI; Video 1080p 60Hz/4K 30Hz (Monitor HDMI con frequenza di clock); EDID pass-through assicura la compatibilità tra sorgente e Display
- **COMPATIBILITÀ:** Questo Convertitore Video Passivo supporta sorgenti mDP++, inclusi i MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktop (AMD FirePro/NVidia Quadro), Laptop, mini Computer itx, Intel NUC e Docks
- **CAVO MONITOR CON CHIP INTEGRATO:** Questo Cavo Adattatore da Mini DisplayPort a DVI ha un design sottile e flessibile con Chip integrato nel connettore DVI che riduce l'ingombro e consente un'installazione ordinata a casa, in ufficio o in sala riunioni
- **AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ:** Questo Cavo Adattatore da mDP a DVI consente di collegare un Monitor/Proiettore DVI o aggiungere un secondo Display alla postazione di lavoro | Bloccaggio a vite per evitare disconnessioni accidentali | mDP Mashio a DVI Mashio
- **FACILE DA USARE:** Non richiede Software o Driver, questo convertitore da Mini DP a DVI funziona con qualsiasi sistema operativo incluso Windows, Ubuntu e macOS; Compatibile con i dispositivi MiniDP come i MacBook TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No

Prestazioni

Lunghezza max cavo	6.0 ft [1.8 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Specifiche audio	DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI.

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	1.4 in [3.6 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Peso prodotto	3.0 oz [84.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [92.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.