

Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M

ID prodotto: MDP2DVIMM6



Il cavo da Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m MDP2DVIMM6 rappresenta una soluzione economica per il collegamento da Mini DisplayPort a DVI, che permette di collegare un monitor DVI a computer PC o Mac® con uscite Mini DisplayPort, eliminando i costi di aggiornamento del monitor per risolvere i problemi di compatibilità. Questo cavo tutto in uno, di semplice utilizzo, non richiede convertitori o adattatori aggiuntivi, né driver o software di installazione. Compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O. MDP2DVIMM6 è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che possono essere trasmessi attraverso la porta anche i segnali DVI e HDMI. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Grazie ai nostri cavi convertitori video da Mini DisplayPort a DVI non sarà necessario rinunciare ai display DVI esistenti
- Per utilizzare un monitor DVI con uscita Mini DisplayPort con MacBook e iMac DisplayPort

Caratteristiche

- Design cavo tutto in uno
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p

- Nessun driver o software aggiuntivo richiesto
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No

Prestazioni

Lunghezza max cavo	6.0 ft [1.8 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Specifiche audio	DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche fisiche



Colore	Nero
Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	1.4 in [35.5 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [16.8 mm]
Peso prodotto	3.0 oz [84.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.0 in [26.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [92.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M
-----------------------------	-----------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

