

1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M

Productcode: MDP2DVIMM6



De MDP2DVIMM6 1,80m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel legt een kosteneffectieve verbinding van Mini DisplayPort naar DVI, waardoor u een DVI-monitor kunt aansluiten op een pc of Mac® met Mini DisplayPort-uitgang, terwijl u de kosten bespaart van het alleen wegens compatibiliteit moeten upgraden van de monitor. Deze complete, makkelijk te gebruiken Mini DisplayPort/DVI-verloopkabel heeft geen extra adapters nodig en er is geen installatie van software of drivers vereist. Compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer rechtstreeks aangesloten op een desbetreffende I/O-poort voor DisplayPort via Thunderbolt™. MDP2DVIMM6 is een passieve adapter die een DP++ poort nodig heeft (DisplayPort++), wat betekent dat er via de poort ook DVI en HDMI-signalen kunnen worden doorgegeven. Met 3-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Blijf uw bestaande DVI-beeldscherm gebruiken met onze Mini DisplayPort-naar-DVI-verloopkabels
- Gebruik een DVI-monitor op MacBooks en iMac's met een Mini DisplayPort video-uitgang

Eigenschappen

- Compleet kabelsysteem
- Ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Geen software of drivers nodig

- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee

Prestaties

Maximale kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron voor doorgave van DVI- en HDMI-signalen
----------------------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------



Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	1.4 in [35.5 mm]
Hoogte product	0.7 in [16.8 mm]
Gewicht product	3.0 oz [84.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.0 in [26.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [92.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1,80 m Mini DisplayPort naar DVI Verloopkabel - M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

