

Cable de 1,8m Adaptador Gráfico Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor

ID del Producto: MDP2DVIMM6



El Cable Mini DisplayPort a DVI de 6 pies, MDP2DVIMM6 ofrece una conexión Mini DisplayPort a DVI eficaz y económica, que permite conectar un monitor DVI a una PC o Mac® con salida Mini DisplayPort- evitando el gasto de actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad. Este cable Mini DisplayPort/DVI todo-en-uno y fácil de usar no requiere conversores ni adaptadores adicionales, ni instalación de controladores o software. Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente a un dispositivo equipado con DisplayPort a través de un puerto de E/S Thunderbolt™. El MDP2DVIMM6 es un adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden pasar a través del puerto. Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Nuestros cables conversores de video Mini DisplayPort a DVI le permiten seguir utilizando su pantalla DVI actual
- Permite utilizar un monitor DVI con MacBooks y iMacs provistas de DisplayPort con salida de video Mini DisplayPort

Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Diseño de cable todo-en-uno
- No requiere software ni controladores adicionales
- Compatible con Intel® Thunderbolt™
- FÁCIL DE USAR: Sin necesidad de software o controladores, el cable convertidor Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video para permitir el paso de señales DVI y HDMI
-------------------------------------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.4 in [3.6 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.7 cm]
Peso del Producto	3.0 oz [84.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.9 in [15.1 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [92.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable MiniDisplayPort a DVI de 6 pies - M/M
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.