

## Cable de 1,8m Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

ID del Producto: MDP2DVIMM6B



El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI, modelo MDP2DVIMM6B, permite la conexión directa de una fuente de video Mini DP (PC de escritorio, portátil, Ultrabook™, etc.) con un monitor o proyector DVI, lo cual evita el gasto de actualización a un monitor con Mini DisplayPort disponible.

Este cable adaptador tiene una longitud de 1,8 m e incluye conectores macho a macho, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI sin que se requieran otros cables.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM6B es un adaptador pasivo que requiere un puerto DisplayPort (DisplayPort++) de modo dual, lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de un monitor DVI existente a un dispositivo (monitor, proyector) de salida Mini

## DisplayPort

- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

## Características

- **CABLE MINI DISPLAYPORT A DVI:** El cable miniDP 1.2 (HBR2) a DVI-D ( solamente digital) de 1,8m monoenlace conecta una pantalla DVI | 1080p 60Hz o 4K 30Hz (velocidad de reloj HDMI). El paso de EDID asegura la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD CON HOSTS:** Convertidor de vídeo pasivo compatible con fuentes mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** El cable Mini DisplayPort a DVI tiene un diseño delgado y flexible con un chip integrado en el conector VGA que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector DVI, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el cable mDP a VGA | Admite cable de bloqueo de tornillo DVI para evitar desconexiones accidentales | mDP macho a DVI macho
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el cable convertidor Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

---

### Hardware

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Política de Garantía      | 3 Years                |
| Active or Passive Adapter | Pasivo                 |
| Entrada A/V               | Mini DisplayPort - 1.2 |
| Salida A/V                | DVI-D - Single-Link    |
| Soporte de Audio          | No                     |
| ID del Conjunto de Chips  | NXP - 3361             |

---

### Rendimiento

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Longitud Máxima del Cable | 6.0 ft [1.8 m]    |
| Resolución Digital Máxima | 1920x1200 / 1080p |

|                            |                                     |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Pantalla Plana Soportada            | Sí                                                                                                                                |
|                            | Especificaciones de Audio           | DVI - No Audio Support                                                                                                            |
|                            | MTBF                                | 2,405,577 horas                                                                                                                   |
| <hr/>                      |                                     |                                                                                                                                   |
| Conector(es)               | Conector A                          | 1 - Mini DisplayPort (20 pines)                                                                                                   |
|                            | Conector B                          | 1 - DVI-D (25 pines)                                                                                                              |
| <hr/>                      |                                     |                                                                                                                                   |
| Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia de señal DVI y HDMI®. |
|                            |                                     |                                                                                                                                   |
| <hr/>                      |                                     |                                                                                                                                   |
| Requisitos Ambientales     | Temperatura Operativa               | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)                                                                                                       |
|                            | Temperatura de Almacenamiento       | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)                                                                                                     |
|                            | Humedad                             | HR 40% ~ 85%                                                                                                                      |
| <hr/>                      |                                     |                                                                                                                                   |
| Características Físicas    | Color                               | Negro                                                                                                                             |
|                            | Longitud del Cable                  | 6.0 ft [1.8 m]                                                                                                                    |
|                            | Longitud del Producto               | 6.0 ft [1.8 m]                                                                                                                    |
|                            | Ancho del Producto                  | 1.6 in [4 cm]                                                                                                                     |
|                            | Altura del Producto                 | 0.6 in [1.5 cm]                                                                                                                   |
|                            | Peso del Producto                   | 3.6 oz [101.3 g]                                                                                                                  |
| <hr/>                      |                                     |                                                                                                                                   |
| Información de la Caja     | Cantidad de Paquetes                | 1                                                                                                                                 |
|                            |                                     |                                                                                                                                   |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja         | 6.3 in [16.1 cm] |
| Ancho de la Caja            | 7.8 in [19.9 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.9 in [2.4 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 3.9 oz [110.0 g] |

---

Contenido de la Caja

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a DVI |
|---------------------|---------------------------------------|

---

Información Acerca de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 3 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.