

1,8m Mini DisplayPort naar DVI Kabel, Mini DP naar DVI Adapter Kabel, 1080p Video, Passieve mDP 1.2 naar DVI-D Single Link, mDP of Thunderbolt 1/2 Mac/PC naar DVI Monitor, Zwart

Productcode: MDP2DVIMM6B



Met de MDP2DVIMM6B Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterkabel kunt u uw Mini DP-videobron (desktop, laptop, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een DVI-monitor of -projector, waardoor een upgrade naar een voor mini-DisplayPort geschikte monitor vervalt.

De adapterkabel is 1,8 m lang en heeft mannelijke naar mannelijke connectors, waardoor u uw Mini DisplayPort-bron direct op een DVI-scherm kunt aansluiten zonder dat aanvullende kabels vereist zijn.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM6B is een passieve adapter waarvoor een dual-mode DisplayPort-poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort worden geleid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- **MINI DISPLAYPORT NAAR DVI-KABEL:** 1,8m Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) naar DVI-D (alleen digitaal) single-link kabel voor DVI scherm aansluiting op 1080p 60Hz of 4K 30Hz (monitor met HDMI-kloksnelheid); EDID voor compatibiliteit tussen bron en beeldscherm
- **HOST COMPATIBILITEIT:** Passieve video converter ondersteunt mDP++ bronnen inclusief Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- **GEÏNTEGREERDE DISPLAY KABEL:** Mini DisplayPort naar DVI adapterkabel heeft een slank en flexibel ontwerp met adapterchip ingebouwd in DVI-connector voor minder kabelwarboel en een nette installatie in het kantoor, meeting room of in een thuishkantoor
- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** Sluit een DVI monitor of projector aan of voeg een tweede scherm toe aan uw werkstation met behulp van deze mDP naar VGA scherm kabel adapter | Ondersteunt een screw lock DVI-kabel om per ongeluk loskoppelen te voorkomen | mDP mannelijk naar DVI vrouwelijk
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Deze Mini DP naar DVI converterkabel, waarvoor geen software of drivers nodig zijn, is geschikt voor elk besturingssysteem waaronder Windows, Ubuntu en macOS; compatibel met MiniDP apparaten zoals TB1/TB2 MacBooks met Mini DisplayPort

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Chipsetcode	NXP - 3361

Prestaties

Maximale kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

	MTBF	2,405,577 uren
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI®-signaaldoorvoer.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
	Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
	Breedte product	1.6 in [4 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	3.6 oz [101.3 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.3 in [16.1 cm]
	Package Width	7.8 in [19.9 cm]
	Package Height	0.9 in [2.4 cm]
	Verzendgewicht	3.9 oz [110.0 g]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - Mini DisplayPort® naar DVI Adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.