

1,8 m Mini DisplayPort till DVI-kabel - Mini DP till DVI-kabeladapter - 1080p video -
Passiv mDP 1,2 till DVI-D Single Link - mDP eller Thunderbolt 1/2 Mac/PC till
DVI-skärm

Produkt ID: MDP2DVIMM6B



MDP2DVIMM6B kabeladapter för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI låter dig ansluta din videokälla med Mini DP (som t.ex. någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP) direkt till en DVI-monitor eller -projektor och du slipper kostnaden av att uppgradera till en skärm med Mini DisplayPort.

Adapterkabeln är 1,8 meter lång och har hane-till-hane-kontakter, så att du kan ansluta din Mini DisplayPort-källa direkt till en DVI-skärm utan extra kabeldragning.

Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ och när den ansluts direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt I/O-porten, stöder adaptern dessutom upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM6B är en passiv adapter som kräver en dubbelläges DisplayPort-port (DisplayPort++). Det betyder att även DVI- och HDMI-signaler kan gå igenom porten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din befintliga DVI-visningsenhet (skärm, projektor) till en Mini DisplayPort-utenhet

- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- **MINI DISPLAYPORT TILL DVI-KABEL:** 1,8 m Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) till DVI-D (endast digital) single link-kabel för anslutning till en DVI-skärm | 1080p 60 Hz eller 4K 30 Hz (skärm med HDMI-klockfrekvens); EDID Pass-through säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** Passiv videokonverterare stöder mDP++-källor inklusive Thunderbolt 1 och 2, MacBooks, MacBook Air och Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, stationära datorer (AMD FirePro/NVidia Quadro), bärbara datorer, mini itx-datorer, Intel NUC och dockningsstationer
- **INTEGRERAD SKÄRMKABEL:** Mini DisplayPort till DVI-kabeladaptern har en tunn och flexibel utformning med adapterchip inbyggt i VGA-kontakten vilket minskar röran och ger en elegant installation på kontoret, styrelserummet eller hemmakontoret
- **ÖKA PRODUKTIVITETEN:** Anslut en DVI-bildskärm eller -projektor, eller lägg till en andra skärm till din arbetsstation med hjälp av denna mDP till VGA-skärmkabeladapter | Stöder DVI-skruvlåskabel för att förhindra oavsiktlig frånkoppling | mDP hane till DVI hane
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, Mini DP till DVI-konverterarkabel som fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; Kompatibel med MiniDP-enheter som TB1/TB2 MacBook med Mini DisplayPort

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Chipset-ID	NXP - 3361

Prestanda

Maximal kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support

	Medeltid mellan fel (MTBF)	2,405,577 timmar
Kontakt(er)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
	Connector B	1 - DVI-D (25-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	DP++-porten (DisplayPort++) krävs från grafikkort eller videokälla för DVI- och HDMI®-signalöverföring
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	40 %-85 %RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktbredd	1.6 in [4 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	3.6 oz [101.3 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.3 in [16.1 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
	Paketets höjd	0.9 in [2.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.9 oz [110.0 g]
Vad det är i lådan		

Ingår i paketet	1 - Mini DisplayPort® till DVI-adapter
-----------------	--

Warranty
Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.