

Cable 1,8m Mini DisplayPort a DVI - Cable Adaptador Mini DP a DVI - Vídeo 1080p - mDP Activo a DVI-D Monoenlace, mDP o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor DVI

ID del Producto: MDP2DVIMM6BS



El cable adaptador activo de Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM6BS de 1,8m le permite conectar directamente su fuente de vídeo Mini DP (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con mDP) directamente a un monitor o proyector DVI, ahorrando el gasto de adaptadores adicionales.

Para garantizar la compatibilidad con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador activo de Mini DP a DVI admite señales multimodo (DP++) y monomodo DisplayPort. A diferencia de los adaptadores pasivos, esto garantiza que el MDP2DVIMM6BS pueda utilizarse con tarjetas gráficas que no son capaces de emitir señales DP++ multimodo, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™, cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort sobre Thunderbolt™ compatible, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920 x 1200.

MDP2DVIMM6BS está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con el Apple Cinema Display.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo

DP++, como en las tarjetas de vídeo ATI® Eyefinity.

- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

## Características

- **CABLE MINI DISPLAYPORT A DVI:** El cable miniDP 1.2 (HBR2) a DVI-D ( solamente digital) de 1,8m monoenlace conecta una pantalla DVI | 1080p 60Hz o 4K 30Hz (velocidad de reloj HDMI). El paso de EDID asegura la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD CON HOSTS:** Convertidor de vídeo activo compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** El cable Mini DisplayPort a DVI tiene un diseño delgado y flexible con un chip integrado en el conector VGA que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector DVI, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el cable mDP a VGA | Admite cable de bloqueo de tornillo DVI para evitar desconexiones accidentales | Mini DP macho a DVI macho
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el cable convertidor Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171

---

### Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
---------------------------	----------------

Resolución Digital  
Máxima 1920 x 1200

Resoluciones  
Admitidas 1024 x 768  
1280 x 720  
1920 x 1080  
1920 x 1200

Pantalla Plana  
Soportada Sí

Especificaciones de  
Audio DVI - No Audio Support

MTBF 1,291,679 horas

---

Conector(es)

Conector A Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B DVI-D (25 pines)

---

Observaciones /  
Requisitos

Requerimientos del  
Sistema y Cables Some dual-link DVI monitors manufactured prior to  
2014 may have limited resolutions support when used  
with this adapter.

This adapter is not compatible for use with the Apple  
Cinema Display.

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de  
Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 40% ~ 85%

---

Características  
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 6.1 ft [1.9 m]



Longitud del Producto	6.1 ft [1.9 m]
Ancho del Producto	1.6 in [40.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16.0 mm]
Peso del Producto	3.6 oz [100.7 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [20.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.3 oz [123.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador activo de DisplayPort a DVI
---------------------	---------------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

