

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI  
1920x1200 - Nero

ID prodotto: MDP2DVIMM6BS



Il cavo adattatore Mini DisplayPort a DVI, attivo da 1,8 m, codice prodotto MDP2DVIMM6BS, consente di collegare direttamente una sorgente video Mini DP (ad esempio un dispositivo MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP) a un monitor o a un proiettore DVI, con conseguente risparmio dei costi per l'acquisto di adattatori aggiuntivi.

Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, l'adattatore attivo Mini DP a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare MDP2DVIMM6BS anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200.

MDP2DVIMM6BS è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Consente l'utilizzo con uscite video Mini DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity

- Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore) direttamente a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

## Caratteristiche

- Conversione attiva Mini DisplayPort a DVI
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
- Installazione Plug-and-Play
- 1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
ID chipset	Parade - PS171

---

### Prestazioni

Lunghezza max cavo	6.0 ft [1.8 m]
Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
Risoluzioni supportate	1024 x 768
	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200
Widescreen supportato	Sì



	Specifiche audio	DVI - No Audio Support
	MTBF	1,291,679 ore
<hr/>		
Connettore/i		
	Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	DVI-D (25 pin)
<hr/>		
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.  This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	6.1 ft [1.9 m]
	Lunghezza prodotto	6.1 ft [1.9 m]
	Larghezza prodotto	1.6 in [40.0 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [16.0 mm]
	Peso prodotto	3.6 oz [100.7 g]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Package Length	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]



Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Peso spedizione  
(confezione) 4.3 oz [123.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Adattatore attivo DisplayPort a DVI

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

