

1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - zwart

Productcode: MDP2DVIMM6BS



Met de MDP2DVIMM6BS 1,8 m actieve Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterkabel kunt u uw Mini DP videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een DVI-scherm of -projector, waardoor u geen extra adapters hoeft aan te schaffen.

Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke Mini DisplayPort-uitgang ondersteunt de Mini DP-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling tot passieve adapters kan de MDP2DVIMM6BS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200.

De MDP2DVIMM6BS wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Deze adapter is niet compatibel voor gebruik met de Apple Cinema Display.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten

- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- Actieve Mini DisplayPort naar DVI conversie
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
- Plug & play-installatie
- 1 mannelijke DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Chipsetcode	Parade - PS171

Prestaties

Maximale kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Ondersteunde resoluties	1024 x 768
	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200
Ondersteuning	Ja



breedbeeld:

Audiospecificaties DVI - No Audio Support

MTBF 1,291,679 uren

Connector(en)

Connector A Mini-DisplayPort (20-polig)

Connector B DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.

This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Kabellengte 6.1 ft [1.9 m]

Lengte product 6.1 ft [1.9 m]

Breedte product 1.6 in [40.0 mm]

Hoogte product 0.6 in [16.0 mm]

Gewicht product 3.6 oz [100.7 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]



Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 4.3 oz [123.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd Actieve DisplayPort naar DVI adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

