

Aktiv konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 1,8 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Produkt ID: MDP2DVIMM6BS



MDP2DVIMM6BS 1,8 m aktiv kabeladapter för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI-D låter dig ansluta din videokälla med Mini DP (som t.ex. någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP) direkt till en DVI-monitor eller -projektor, vilket sparar kostnader för ytterligare adaptrar.

För garanterad kompatibilitet med i stort sett vilken Mini DisplayPort-utdata som helst stöder den aktiva Mini DP till DVI-adaptern DisplayPort-signaler i multiläge (DP++) samt enkelläge. Till skillnad från passiva adaptrar säkerställer detta att MDP2DVIMM6BS kan användas med grafikkort som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-kort.

Adaptern stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och är kompatibel med Intel® Thunderbolt™, vid direktanslutning till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

MDP2DVIMM6BS täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Använd med Mini DisplayPort-videoenheter med enkelläge som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-videokort

- Anslut din DVI-visningsenhet (skärm, projektor) direkt till en Mini DisplayPort-utenhet
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

## Funktioner

- Aktiv Mini DisplayPort till DVI-konvertering
- 1 x DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
- Stöder upplösningar upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar upp till 1080p
- Plug-and-play-installation

---

### Hårdvara

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Garantipolicy             | 3 Years                |
| Active or Passive Adapter | Aktiv                  |
| AV-ingång                 | Mini DisplayPort - 1.2 |
| AV-utgång                 | DVI-D - Single-Link    |
| Audio                     | Nej                    |
| Chipset-ID                | Parade - PS171         |

---

### Prestanda

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Maximal kabellängd         | 6.0 ft [1.8 m]   |
| Maximal digital upplösning | 1920 x 1200  |
| Stödda upplösningar        | 1024 x 768<br>1280 x 720<br>1920 x 1080<br>1920 x 1200 |
| Stöd för widescreen        | Ja   |

Audio-specifikationer DVI - No Audio Support

Medeltid mellan fel (MTBF) 1,291,679 timmar

---

Kontakt(er)

Connector A Mini-DisplayPort (20-stifts)

Connector B DVI-D (25-stifts)

---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.

This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.

---

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 40 %-85 %RH

---

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 6.1 ft [1.9 m]

Produktlängd 6.1 ft [1.9 m]

Produktbredd 1.6 in [40.0 mm]

Produkt höjd 0.6 in [16.0 mm]

Produktvikt 3.6 oz [100.7 g]

---

Förpackning

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.8 in [20.0 mm]



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fraktvikt<br>(förpackning) | 4.3 oz [123.0 g] |
|----------------------------|------------------|

---

Vad det är i  
lådan

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Ingår i paketet | Aktiv DisplayPort till DVI-adapter |
|-----------------|------------------------------------|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

