


Cable conversor adaptador Mini DisplayPort a DVI de 1,8m - Mini DP a DVI 1920x1200 - Blanco

ID del Producto: MDP2DVIMM6W



El adaptador Mini DisplayPort® a DVI, modelo MDP2DVIMM6W, permite conectar una fuente de vídeo (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® or Microsoft® Surface™ Pro equipados con Mini DisplayPort) con un monitor o proyector DVI, lo cual evita la necesidad de tener que actualizar su monitor a uno compatible con Mini DisplayPort.

Este cable adaptador tiene una longitud de 1,8 m e incluye conectores macho a macho, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI sin que se requieran otros cables.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador admite resoluciones de pantalla o proyector de hasta 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM6W es un adaptador pasivo que requiere un puerto DisplayPort (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un monitor DVI existente a un dispositivo (monitor, proyector) de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- Cable mini DP a DVI con 1 conector Mini DisplayPort macho y 1 conector DVI macho
- El cable mini DisplayPort a DVI admite resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Este cable mini DisplayPort a DVI es compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	NXP - 3361

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,405,577 horas

Conector(es)	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines)
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia de señal DVI y HDMI®.
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 40% ~ 85%
Características Físicas	Color	Negro
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	1.6 in [4 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	3.5 oz [100 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	9.4 in [24 cm]
	Ancho de la Caja	6.3 in [16 cm]
	Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [125 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Mini DisplayPort® a DVI
---------------------	---------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.