

Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 1,8 m

N° de produit: MDP2DVIMM6W



Le câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI MDP2DVIMM6W vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (PC de bureau, ordinateur portable, Ultrabook, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI, et d'éliminer ainsi les coûts engendrés par l'achat d'un écran compatible Mini DisplayPort.

Le câble adaptateur mesure 1,8 m de long, et comporte des connecteurs mâle/mâle, vous permettant de connecter directement votre source Mini DisplayPort à un écran DVI sans qu'un câble additionnel ne soit requis.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran ou de vidéoprojecteur pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le MDP2DVIMM6W est un adaptateur passif qui requiert un port DisplayPort multimode (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Connectez votre écran DVI existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort

- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

## Spécifications techniques

- Ce câble/cordon Mini DisplayPort vers DVI est compatible avec les périphériques Surface Pro et MacBook équipés d'un port mDP ainsi que les moniteurs et vidéoprojecteurs DVI - Le cordon blanc Mini DisplayPort s'assortit parfaitement à votre Mac
- Raccordez un écran DVI à un PC ou Mac compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m avec ce câble mini DisplayPort vers DVI – Blanc - Câble/cordon adaptateur Mini DisplayPort vers DVI/Câble mDP vers DVI
- Ce câble Mini DisplayPort (Mini DisplayPort/Mini DP/mDP) vers DVI (DVI-D) prend en charge les résolutions jusqu'à 1920 x 1200 - Raccordez directement votre PC à votre écran grâce à un adaptateur intégré avec ce câble Mini DP vers DVI

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	NXP - 3361


---

### Performance

Longueur max. de câble	6.0 ft [1.8 m]
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,405,577 heures

---

### Connecteur(s)



Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DVI-D (25 broches)

---

Notes spéciales /  
Configuration

Configurations du système et du câblage	Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) nécessaire pour la transmission des signaux DVI et HDMI®
---	---

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Blanc
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	1.6 in [40 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	3.5 oz [100 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Poids brut	4.4 oz [125 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI
-----------------------	---------------------------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

