

1,8 m konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI - Mini DP till DVI 1920x1200
- Vit

Produkt ID: MDP2DVIMM6W



MDP2DVIMM6W kabeladapter för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI låter dig ansluta din videokälla med Mini DP (som t.ex. någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP) direkt till en DVI-monitor eller -projektor och du slipper kostnaden av att uppgradera till en skärm med Mini DisplayPort.

Adapterkabeln är 1,8 meter lång och har hane-till-hane-kontakter, så att du kan ansluta din Mini DisplayPort-källa direkt till en DVI-skärm utan extra kabeldragning.

Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ och när den ansluts direkt till en kompatibel DisplayPort över en Thunderbolt™ I/O-port stödjer adaptern även upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) på displayen eller projektorn.

MDP2DVIMM6W är en passiv adapter som kräver en dubbelläges DisplayPort port (DisplayPort++). Det betyder att även DVI- och HDMI-signaler kan gå igenom porten.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut din befintliga DVI-visningsenhet (skärm, projektor) till en Mini DisplayPort-utenhet
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- 1 x Mini DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt
- Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplösningar upp till 1080p
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Chipset-ID	NXP - 3361

Prestanda

Maximal kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
Medeltid mellan fel (MTBF)	2,405,577 timmar

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DVI-D (25-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	DP++-porten (DisplayPort++) krävs från grafikkort eller videokälla för DVI- och HDMI®-signalöverföring
-----------------------	--

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40 %-85 %RH

Utseende

Färg	Vit
Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktbredd	1.6 in [40 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	3.5 oz [100 g]

Förpackning

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.4 oz [125 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Mini DisplayPort® till DVI-adapter
-----------------	------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

