

Cable de 1,8m Adaptador Activo de Vídeo Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Blanco

ID del Producto: MDP2DVIMM6WS



El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI activo (modelo MDP2DVIMM6WS) de 1,83m, permite conectar directamente una fuente de vídeo Mini DisplayPort (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro equipados con Mini DisplayPort) a un monitor o proyector DVI, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales. El conversor tiene además un elegante diseño de color blanco, adecuado para la conexión con equipos Mac®.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador Mini DisplayPort a DVI activo soporta las señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador MDP2DVIMM6WS se puede utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200.

El adaptador MDP2DVIMM6WS está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas gráficas ATI® Eyefinity
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- Conversión activa de Mini DisplayPort a DVI
- 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Instalación plug-and-play

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Digital Máxima	1024 x 768
	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200



Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 horas

Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-------------------------------------	---


Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color	Blanco
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	4.6 oz [129.3 g]

Información de la Caja



Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.3 oz [123 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador activo de DisplayPort a DVI
---------------------	---------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

