

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

ID prodotto: MDP2DVIMM6WS



Il cavo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m, codice prodotto MDP2DVIMM6WS, consente di collegare direttamente una sorgente video Mini DP (ad esempio un dispositivo MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP) a un monitor o a un proiettore DVI, con conseguente risparmio dei costi per l'acquisto di adattatori aggiuntivi. Il convertitore vanta inoltre un elegante design di colore bianco, perfetto per il collegamento ai computer Mac®.

Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, l'adattatore attivo Mini DP a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare MDP2DVIMM6WS anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200.

MDP2DVIMM6WS è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente l'utilizzo con uscite video Mini DisplayPort monomodali che non sono in grado di

trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity

- Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore) direttamente a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Caratteristiche

- Conversione attiva Mini DisplayPort a DVI
- 1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Installazione Plug-and-Play

Prominence

Norme di garanzia	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 6ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Cable, Active mDP to DVI-D

Hardware

Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
ID chipset	Parade - PS171

Prestazioni

Lunghezza max cavo	6.0 ft [1.8 m]
Risoluzioni digitali massime	1024 x 768
	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200



Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 ore

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-----------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Peso prodotto	4.6 oz [129.3 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
----------------	----------------



Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Peso spedizione (confezione) 4.3 oz [123 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Adattatore attivo DisplayPort a DVI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

