

1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit

Productcode: MDP2DVIMM6WS



Met de MDP2DVIMM6WS 1,8 m actieve Mini DisplayPort-naar-DVI-converterkabel kunt u uw Mini DP-videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een DVI-scherm of -projector, waardoor u geen extra adapters nodig hebt. De stijlvolle witte kabel is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van Mac®-computers.

Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke Mini DisplayPort-uitgang ondersteunt de Mini DP-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling tot passieve adapters kan de MDP2DVIMM6WS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200.

De MDP2DVIMM6WS wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Deze adapter is niet compatibel voor gebruik met de Apple Cinema Display.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten

- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- Actieve Mini DisplayPort naar DVI conversie
- 1 mannelijke DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Plug & play-installatie

Hardware

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Garantiebeleid | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Actief |
| AV-ingang | Mini DisplayPort - 1.2 |
| AV-uitgang | DVI-D - Single-Link |
| Audio | Nee |
| Chipsetcode | Parade - PS171 |

Prestaties

| | |
|------------------------------|--|
| Maximale kabellengte | 6.0 ft [1.8 m] |
| Maximale digitale resoluties | 1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200 |
| Ondersteuning breedbeeld: | Ja |
| Audiospecificaties | DVI - No Audio Support |



| | | |
|----------------------------------|----------------------------|---|
| | MTBF | 1,291,679 uren |
| <hr/> | | |
| Connector(en) | Connector A | Mini-DisplayPort (20-polig) |
| | Connector B | DVI-D (25-polig) |
| <hr/> | | |
| Speciale opmerkingen / vereisten | Systeem- en kabelvereisten | Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display. |
| <hr/> | | |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Vochtigheid | 40% - 85% rel. luchtvochtigheid |
| <hr/> | | |
| Fysieke eigenschappen | Kleur | Wit |
| | Kabellengte | 6.0 ft [1.8 m] |
| | Lengte product | 6.0 ft [1.8 m] |
| | Breedte product | 1.6 in [40 mm] |
| | Hoogte product | 0.6 in [15 mm] |
| | Gewicht product | 4.6 oz [129.3 g] |
| <hr/> | | |
| Verpakkingsinformatie | Package Length | 8.7 in [22 cm] |
| | Package Width | 7.9 in [20 cm] |
| | Package Height | 0.8 in [20 mm] |



Verzendgewicht
(verpakt) 4.3 oz [123 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd Actieve DisplayPort naar DVI adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

