

## Adaptador Vídeo Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo

ID del Producto: MDP2DVIS



El Adaptador Activo Mini DisplayPort a DVI (enlace único), MDP2DVIS permite conectar su fuente de video Mini DisplayPort a una pantalla DVI-D, incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD, eliminando el gasto de comprar un monitor con conexión DisplayPort.

A diferencia de los adaptadores pasivos, este adaptador Mini DisplayPort a DVI ofrece una conversión activa para usar con cualquier salida Mini DisplayPort - ideal para tarjetas gráficas que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ multimodo (p.ej.: ATI Eyefinity).

Con soporte para resoluciones de hasta 1920x1200, este dispositivo de diseño compacto brinda una solución simple para adaptar una salida Mini DisplayPort de PC o Mac® y así ofrecer compatibilidad con monitores, televisores o proyectores DVI.

El adaptador Mini DP a DVI es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se lo conecta directamente a un dispositivo con capacidad DisplayPort a través de un puerto de Entrada/Salida Thunderbolt™.

Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones
- Permite utilizar un monitor DVI existente con su nuevo dispositivo Mini DisplayPort

- Perfecto para pantallas de formatos más grandes que emplean altas resoluciones DVI
- De utilidad para tarjetas gráficas que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

## Características

- Soporta resoluciones de pantalla de hasta 1920x1200 a 60Hz
- Funciona con tarjetas de video que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ (multi-modo)
- Compatible con la especificación DisplayPort 1.1a
- Soporta HDCP 1.3
- Compatible con Intel® Thunderbolt™

---

### Prominence

Política de Garantía	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Mini DisplayPort to DVI Adapter, Active mDP to DVI-D Converter

---


### Hardware

Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Estándares Industriales	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200
---------------------------	-----------



Resoluciones Admitidas 1920x1200 / 60Hz

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de Audio DVI - No Audio Support

#### Conector(es)

Conector A Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B DVI-D (25 pines)

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

#### Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 4.7 in [12 cm]

Longitud del Producto 7.9 in [20.0 cm]

Ancho del Producto 1.7 in [44.0 mm]

Altura del Producto 0.8 in [20.0 mm]

Peso del Producto 1.3 oz [38.0 g]

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [19.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [47.0 g]

Contenido de  
la Caja

Incluido en la Caja      Adaptador Mini-Displayport a DVI

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

