

Mini DisplayPort naar DVI Actieve Adapter

Productcode: MDP2DVIS

Met de MDP2DVIS Mini DisplayPort naar DVI Actieve Single-Link adapter kunt u uw Mini DisplayPort videobron aansluiten op een DVI-D-beeldscherm, waaronder televisies en Apple Cinema Display HD, zodat u zich de kosten kunt besparen voor het moeten upgraden naar een beeldscherm met DisplayPort.

In tegenstelling tot passieve video-adapters biedt deze Mini DisplayPort-naar-DVI-adapter een actieve omzetting voor gebruik met een Mini DisplayPort-uitgang – ideaal voor grafische kaarten die geen multi-mode DP++ signalen (bijv. ATI Eyefinity) kunnen uitgeven.

Dit compacte apparaat ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en biedt een eenvoudige oplossing voor het omzetten van een Mini DisplayPort-uitgang op een pc of Mac® naar DVI-monitoren, televisies of projectoren.

De Mini DisplayPort naar DVI adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer rechtstreeks aangesloten op een desbetreffende I/O-poort voor DisplayPort via Thunderbolt™.

Met 3-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini DisplayPort-apparaat
- Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI
- Voor gebruik met grafische kaarten die geen DP++ signalen kunnen uitgeven

Eigenschappen

- Voldoet aan de DisplayPort 1.1a-specificaties
- Ondersteunt HDCP 1.3
- Ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 bij 60Hz
- Werkt met videokaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Industriestandaarden	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	1920x1200 / 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen



Kleur	Zwart
Kabellengte	4.7 in [12 cm]
Lengte product	7.9 in [20.0 cm]
Breedte product	1.7 in [44.0 mm]
Hoogte product	0.8 in [20.0 mm]
Gewicht product	1.3 oz [38.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [19.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [47.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini DisplayPort naar DVI-adapter
-------------	-----------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

