

## Aktiv Mini DisplayPort till DVI-adapter

Produkt ID: MDP2DVIS



Den MDP2DVIS aktiva adaptern (enkellänkad) för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI låter dig ansluta din Mini DisplayPort-videokälla till en DVI-D-skärm, inklusive TV-apparater och Apple Cinema Display HD och du slipper kostnaden av att uppgradera till en DisplayPort-kapabel skärm.

Till skillnad från passiva videoadaptrar ger denna adapter för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI en aktiv konvertering som fungerar med alla Mini DisplayPort-utgångar - idealisk för grafikkort som inte kan ge DP++-utsignaler i multiläge (t.ex. ATI Eyefinity).

Denna kompakta enhet stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och är en enkel lösning för anpassning av Mini DisplayPort-utdata från en PC eller Mac® till DVI-skärmar, TV-apparater och projektorer.

Adaptern för anslutning mellan Mini DP och DVI är kompatibel med Intel® Thunderbolt™ vid anslutning direkt till en DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
- Behåll din befintliga DVI-skärm och använd den med din nya Mini DisplayPort-enhet

- Perfekt för stora skärmar som använder höga DVI-upplösningar
- Anpassa dig till grafikkort som inte kan ge DP++-utsignaler
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

## Funktioner

- Stöder HDCP 1.3
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™
- Kompatibelt med DisplayPort 1.1a-specifikationer
- Stöder skärmupplösningar på upp till 1920x1200 vid 60 Hz
- Fungerar med videokort som inte kan ge DP++-utsignaler (multiläge)

---

## Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Industristandarder	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0

---

## Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200
Stödda upplösningar	1920x1200 / 60Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support



---

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DVI-D (25-stifts)

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

---

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	4.7 in [12 cm]
Produktlängd	7.9 in [20.0 cm]
Produktbredd	1.7 in [44.0 mm]
Produkt höjd	0.8 in [20.0 mm]
Produktvikt	1.3 oz [38.0 g]

---

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [19.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [47.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Adapter för anslutning mellan Mini DisplayPort och DVI
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

