

Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

ID del Producto: MDP2DVIW



El Adaptador pasivo Mini DisplayPort® a DVI (Blanco), MDP2DVIW ofrece un enlace DVI/Mini-DisplayPort fácil de usar que permite conectar un monitor DVI a un dispositivo con salida Mini-DisplayPort (ej. al puerto de salida de vídeo de un portátil) o de una tarjeta gráfica. El adaptador admite salida de alta resolución de hasta 1920x1200 por lo que ofrece una solución rápida y eficaz para duplicar o extender el escritorio en una segunda pantalla. Además, debido a que funciona en forma pasiva se puede utilizar con un adaptador DVI a HDMI para conectar un monitor equipado con HDMI a una salida Mini DisplayPort. Este versátil adaptador Mini DisplayPort a DVI requiere una conexión a un puerto DisplayPort multimodo (DisplayPort + +) para poder funcionar y es compatible con una salida Intel® Thunderbolt™ cuando se lo conecta directamente a un dispositivo con capacidad DisplayPort en un puerto de Entrada/Salida Thunderbolt™. Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- De gran utilidad en centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones comerciales que emplean pantallas DVI
- Ideal para utilizar un monitor DVI existente con su nuevo dispositivo Mini DisplayPort®
- Ideal para utilizar un monitor DVI como una pantalla secundaria conectada a través de una salida Mini DisplayPort

Características

- Cable fácil de usar, no requiere software
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Compatible con Intel® Thunderbolt™

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Soporte de Audio	No
Estándares Industriales	DisplayPort 1.1a DVI 1.1

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,205,691 horas

Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	DVI-I (29 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40~85%

Características Físicas

Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	4.7 in [12 cm]
Longitud del Producto	7.1 in [18 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [45 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	1.0 oz [29 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [15 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [43 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Convertor Mini DisplayPort® a DVI
---------------------	-----------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

