Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

ID del Producto: MDP2DVIW

El Adaptador pasivo Mini DisplayPort® a DVI (Blanco), MDP2DVIW ofrece un enlace DVI/Mini-DisplayPort fácil de usar que permite conectar un monitor DVI a un dispositivo con salida Mini-DisplayPort (ej. al puerto de salida de vídeo de un portátil) o de una tarjeta gráfica. El adaptador admite salida de alta resolución de hasta 1920x1200 por lo que ofrece una solución rápida y eficaz para duplicar o extender el escritorio en una segunda pantalla. Además, debido a que funciona en forma pasiva se puede utilizar con un adaptador DVI a HDMI para conectar un monitor equipado con HDMI a una salida Mini DisplayPort. Este versátil adaptador Mini DisplayPort a DVI requiere una conexión a un puerto DisplayPort multimodo (DisplayPort + +) para poder funcionar y es compatible con una salida Intel ® Thunderbolt ™ cuando se lo conecta directamente a un dispositivo con capacidad DisplayPort en un puerto de Entrada/Salida Thunderbolt™. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• De gran utilidad en centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones comerciales que emplean pantallas DVI

• Ideal para utilizar un monitor DVI existente con su nuevo dispositivo Mini DisplayPort®

• Ideal para utilizar un monitor DVI como una pantalla secundaria conectada a través de una salida Mini DisplayPort

Características

• Compatible con Intel® Thunderbolt™

• Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p

• Cable fácil de usar, no requiere software

• DVI CON BLOQUEO DE TORNILLO: Admite cables de bloqueo de tornillo DVI, que evitan que el cable se suelte o se desconecte accidentalmente de pantallas/proyectores DVI | Probado con cables DVI de hasta 7,6m | Conector mDP macho a DVI hembra

• FÁCIL DE USAR: Sin necesidad de software o controladores, el convertidor de Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
	Salida A/V	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	Soporte de Audio	No
	Estándares Industriales	DisplayPort 1.1a
		DVI 1.1
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
	Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
	MTBF	2,205,691 horas
Conector(es)		
	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)

	Conector B	1 - DVI-I (29 pines)
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 40~85%
Características Físicas		
	Color	Blanco
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	4.7 in [120 mm]
	Longitud del Producto	7.1 in [18 cm]
	Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	1.0 oz [29 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Altura de la Caja	0.6 in [15 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [43 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conversor Mini DisplayPort® a DVI
Información Acerca de la Garantía		

Warranty	3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.