

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco

ID prodotto: MDP2DVIW



L'adattatore passivo Mini DisplayPort® a DVI (bianco) MDP2DVIW offre un collegamento DVI/Mini-DisplayPort di facile utilizzo che consente di collegare il monitor di un computer DVI a un dispositivo con uscita Mini-DisplayPort (ad esempio una porta di uscita video di laptop) o scheda video. L'adattatore supporta un'uscita ad alta risoluzione fino a 1920 x 1200, offrendo una soluzione conveniente per il mirroring o l'estensione di un computer desktop a un secondo display. Inoltre, dato che l'adattatore funziona in modo passivo, è possibile utilizzarlo con un adattatore DVI a HDMI per collegare un monitor dotato di HDMI a un'uscita Mini DisplayPort. Questo versatile adattatore Mini DisplayPort a DVI funziona tramite collegamento a una porta DisplayPort multimodale (DisplayPort ++), ed è compatibile con l'uscita Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a una porta DisplayPort via Thunderbolt I/O di supporto. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale per aree d'intrattenimento digitale, uffici domestici, in sale conferenze e durante le fiere in cui si utilizzano display DVI
- Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort®
- Ideale per l'utilizzo di un monitor DVI come secondo display collegato attraverso un'uscita Mini DisplayPort

Caratteristiche

- Cavo di facile utilizzo, non richiede software
- Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080 p
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	No
Standard del settore	DisplayPort 1.1a DVI 1.1

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Specifiche audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,205,691 ore


Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DVI-I (29 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40~85% RH

Caratteristiche



fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	4.7 in [12 cm]
Lunghezza prodotto	7.1 in [18 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [45 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Peso prodotto	1.0 oz [29 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [43 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Convertitore mini DisplayPort® a DVI
--------------------------	--------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

