

Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter - Wit

Productcode: MDP2DVIW



De MDP2DVIW passieve Mini DisplayPort® naar DVI Adapter (wit) is een eenvoudig te gebruiken DVI/Mini-DisplayPort-koppeling waarmee u een DVI-monitor kunt aansluiten op een apparaat met een Mini-DisplayPort-uitgang (zoals een laptop) of een videokaart. De adapter ondersteunt hoge resoluties tot 1920x1200 en is een kosteneffectieve oplossing voor het dupliceren of uitbreiden van een computerbureaublad op een tweede beeldscherm. En omdat de adapter passief functioneert, kan het worden gebruikt met een DVI-naar-HDMI-adapter om een HDMI-monitor aan te kunnen sluiten op een Mini DisplayPort-uitgang. Deze veelzijdige Mini DisplayPort naar DVI adapter heeft een multimode DisplayPort-verbinding (DisplayPort + +) nodig om te functioneren, en is compatibel met Intel® Thunderbolt™-uitgang wanneer rechtstreeks aangesloten op een DisplayPort-via-Thunderbolt-poort. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen waar DVI-beeldschermen worden gebruikt
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini DisplayPort®-apparaat
- Ideaal voor het gebruik van een DVI-monitor als tweede beeldscherm aangesloten via een Mini DisplayPort-uitgang

Eigenschappen



- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Nee
Industriestandaarden	DisplayPort 1.1a DVI 1.1

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
MTBF	2,205,691 uren

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	DVI-I (29-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
-------	-----



Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	4.7 in [12 cm]
Lengte product	7.1 in [18 cm]
Breedte product	1.8 in [45 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	1.0 oz [29 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 oz [43 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini DisplayPort® naar DVI Adapter
-------------	------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

