

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter – Vit

Produkt ID: MDP2DVIW



Den MDP2DVIW passiva adaptern (vit) för anslutning mellan mini DisplayPort® och DVI är en lättanvänd DVI/mini DisplayPort-länk som låter dig ansluta en DVI-skärm till en enhet med en mini DisplayPort-utgång (som t.ex. en videoutgång på en bärbar dator) eller videokort. Adaptern är det perfekta tillbehöret för alla dina MacBook®- och Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP.

Adaptern stöder höga upplösningar på upp till 1920x1200 och är en kostnadseffektiv lösning för spegling eller utökning av skärmen till en sekundär skärm. Eftersom adaptern är passiv så kan den även användas med en DVI-till-HDMI-adapter för att ansluta en skärm med HDMI till en mini DisplayPort-utgång.

Denna mångsidiga adapter för anslutning mellan mini DisplayPort och DVI behöver en DisplayPort-port-anslutning (DisplayPort++) i multiläge för att fungera och är kompatibel med Intel® Thunderbolt™ om den ansluts direkt till en DisplayPort över Thunderbolt I/O-port.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Idealisk för mediacentrar, hemmakontor, konferensrum och uppvisningar med DVI-skärmar
- Behåll din befintliga DVI-skärm och använd den med din nya Mini DisplayPort®-enhet
- Idealisk för användning av en DVI-skärm som en sekundär skärm som ansluts genom en mini DisplayPort-utgång

Funktioner

- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™
- Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar upp till 1080p
- Kabeln är enkel att använda och kräver ingen programvara
- SCREW LOCKING DVI: Mini DisplayPort to DVI display adapter supports DVI screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection from DVI displays/projectors | Tested with DVI cables up to 25ft | mDP male to DVI female connector
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Nej
Industristandarder	DisplayPort 1.1a DVI 1.1

Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
Medeltid mellan fel (MTBF)	2,205,691 timmar

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DVI-I (29-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40~85 % RH

Utseende

Färg	Vit
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	4.7 in [12 cm]
Produktlängd	7.1 in [18 cm]
Produktbredd	1.8 in [45 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	1.0 oz [29 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 oz [43 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Mini DisplayPort® till DVI-konverterare
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

