

Convertidor de Video Mini DisplayPort a HDMI con Audio - Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro - 4K 30Hz - Mini DP o Thunderbolt 1/2 para Mac/PC - mDP 1.2 a HDMI - Blanco

ID del Producto: MDP2HD4KSW



El adaptador Mini DisplayPort a HDMI MDP2HD4KSW le permite conectar dispositivos como el MacBook® Pro, el MacBook® Air y cualquier dispositivo Microsoft® Surface™ Pro con mDP, a una pantalla HDMI. Este adaptador es compatible con Mini DisplayPort 1.2 & HDMI 4K @ 30 Hz y como resultado puede soportar resoluciones de video hasta Ultra HD (4K), así como el audio digital que lo acompaña hasta un sonido envolvente de 7.1 canales.

Con la compatibilidad con Ultra HD (4K), el adaptador mDP a HDMI le garantiza la conversión de Mini DisplayPort a HDMI manteniendo una asombrosa calidad de imagen cuatro veces superior a la resolución de alta definición 1080p. El adaptador también es retrocompatible con las revisiones anteriores de DisplayPort 1.0/1.1 con soporte para resoluciones de hasta 1080p.

Para una configuración sin complicaciones, el adaptador de Mini DisplayPort a HDMI permite una instalación plug-and-play sin necesidad de software o controladores adicionales. Además, con un tamaño reducido y un diseño ligero, el adaptador maximiza la portabilidad.

Para garantizar la compatibilidad con cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador mDP ofrece una conversión activa. La conversión activa de video es necesaria para mantener las resoluciones 4K al convertir Mini DisplayPort a HDMI. Un adaptador mDP activo también es ideal para dar salida a resoluciones 1080p asegurando la compatibilidad con tarjetas de video que no son capaces de dar salida a señales DP++ multimodo (por ejemplo, ATI Eyefinity).

Para soportar su Mac® el convertidor HDMI es compatible con los dispositivos Intel® Thunderbolt™ que emiten una señal de video DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su pantalla HDMI 4K a un puerto de salida Mini DisplayPort
- Lleve con su laptop para aplicaciones de oficina en las cuales usted trae su propio equipo (BYOD)
- Utilice un monitor HDMI como pantalla secundaria en un ordenador equipado con Mini DisplayPort
- Permite utilizar un puerto Thunderbolt para conectar un MacBook Pro / MacBook Air a una pantalla HDMI

Características

- **RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:** El adaptador de Mini DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 conecta su host mDP a una pantalla HDMI | Soporta video Ultra HD (UHD) 4K 30Hz (3840x2160) y 1920x1200 (1080p), Audio 7.1ch, HDCP 1.4, DPCP | Cable incorporado de 15cm
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, computadoras de escritorio (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles, mini itx, Intel NUC y docks
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecta un monitor, un televisor o un proyector HDMI, o añade una segunda pantalla a su estación de trabajo. Su diseño compacto y de pequeño tamaño hace que sea fácil de transportar entre la oficina y el hogar
- **CONEXIÓN CONFIABLE:** El convertidor de video MiniDisplayPort a HDMI está diseñado con conectores niquelados para garantizar una mayor calidad de la señal | Probado con cables HDMI de hasta 15 m
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el cable convertidor de Mini DP a HDMI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Política de Garantía | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Activo |
| Entrada A/V | Mini DisplayPort - 1.2 |
| Cantidad de Puertos | 1 |

| | |
|-------------------------|---|
| Salida A/V | HDMI - 1.4 |
| Soporte de Audio | Sí |
| Estándares Industriales | DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 |

Rendimiento

| | |
|-----------------------------------|---|
| Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] |
| Resolución Digital Máxima | 4K x 2K @ 30 Hz |
| Resoluciones Admitidas | 4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
| Pantalla Plana Soportada | Sí |
| Especificaciones de Audio | Sonido envolvente 7.1 |

Conector(es)

| | |
|------------|---------------------------------|
| Conector A | 1 - Mini DisplayPort (20 pines) |
| Conector B | 1 - HDMI (19 pines) |

Requisitos Ambientales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Humedad | 10%-85% |

Características

Físicas

| | |
|-----------------------|------------------|
| Color | Blanco |
| Longitud del Cable | 5.9 in [150 mm] |
| Longitud del Producto | 5.9 in [15.0 cm] |
| Ancho del Producto | 1.1 in [2.7 cm] |
| Altura del Producto | 0.5 in [1.3 cm] |
| Peso del Producto | 0.6 oz [16.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 5.2 in [13.2 cm] |
| Ancho de la Caja | 4.8 in [12.2 cm] |
| Altura de la Caja | 0.5 in [1.3 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.8 oz [24.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|--|
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador activo Mini DisplayPort a HDMI |
|---------------------|--|

Información Acerca de la Garantía

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 3 Años |
|----------|--------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.