

3 m Mini DisplayPort till HDMI-kabel - 4K 30 Hz Video - mDP till HDMI-kabeladapter - Mini DP eller Thunderbolt 1/2 Mac/PC till HDMI-skärm/monitor - mDP till HDMI konverterarkabel

Produkt ID: MDP2HDMM3MB



Denna Mini DisplayPort™ till HDMI®-kabeladapter på 3 m ger en en-kabelanslutning från din mDP-utrustade Microsoft® Surface™ Pro-, MacBook- eller Ultrabook™-bärbar dator till en HDMI-skärm eller -projektor. Den passiva adaptorn stöder videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K och är Thunderbolt™-kompatibel vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt I/O-port.

Denna kabeladapter fungerar tillsammans med din 4K HDMI-skärm och videokälla så att du kan bibehålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än 1080p när du konverterar Mini DisplayPort till HDMI.

Adaptorn är dessutom bakåtkompatibel med skärmar och videokällor med lägre upplösning. Med stödet för HD-upplösningar på 1080p och 720p kan du vara säker på att din befintliga 4K video-utrustning även räcker i framtiden.

För den enklaste och diskretaste installationen ansluter denna mDP till HDMI-adapter direkt från din Mini DisplayPort-videokälla till HDMI-porten på din skärm. Den behöver inte en strömkälla till skillnad från vissa konverterardonglar som behöver aktiv ström och separata videokablar.

Med en längd på 3 m ger denna kabeladapter en direktanslutning som eliminerar överflödigt kabellängd för att garantera en städad och professionell installation. För kortare eller längre installationer har vi även en 1 meter mDP till HDMI-kabel (MDP2HDMM1MB), en 2 meter mDP till HDMI-kabel (MDP2HDMM2MB), och en 5 meter MDP till HDMI-kabel (MDP2HDMM5MB) så att du kan välja rätt kabellängd för dina installationsbehov.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en Mini DisplayPort-dator till en HDMI-skärm på arbetsstationen eller skrivbordet i klassrummet
- Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 3 m
- Installera på din arbetsstation i hemmet för att göra din DisplayPort-dator kompatibel med din HDMI-skärm
- Anslut din mDP-videokälla till en 4K HDMI-skärm

Funktioner

- **PRODUKTPRESTANDA:** 3 m Mini DisplayPort 1.2 till HDMI 1.4-kabeln ansluter din mDP-värd till en HDMI-skärm/monitor | Stöder Ultra HD (UHD) 4K 30 Hz (3840x2160) eller 4096x2160 vid 24 Hz video, 7.1-kanals ljud, HDCP 1.4, DPCP | Bakåtkompatibel med 1080p
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** Passiv Mini DisplayPort till HDMI-kabel stöder mDP++-källor inklusive Thunderbolt 1 och 2, MacBooks, MacBook Air och Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, stationära datorer (AMD FirePro/NVidia Quadro), bärbara datorer, mini itx-datorer, Intel NUC och dockningsstationer
- **INTEGRERAD DISPLAYKABEL:** Mini DP till HDMI-kabeladaptern har flexibel design med adapterchip inbyggt i HDMI-anslutningen som minskar röran och ger en elegant installation på kontoret, styrelserummet eller hemmakontoret. 3 m kabel för enkel dragning/installation
- **PÅLITLIG ANSLUTNING:** mDP till HDMI-kabeln ger en direktanslutning till din HDMI-skärm, monitor eller projektor; Chippet är inbyggt i HDMI-anslutningen vilket minimerar signalförlust och ger en kristallklar bild
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, Mini DP till HDMI-konverterarkabeln fungerar med alla operativsystem inklusive macOS, Windows och Ubuntu; Kompatibel med MiniDP-enheter som Microsoft Surface-datorer eller TB1/TB2 MacBooks

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv

AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industristandarder	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
Stödda upplösningar	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
Medeltid mellan fel (MTBF)	2,183,131 timmar

Kontakt(er)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10%-85%

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	9.8 ft [3 m]

Produktlängd	9.9 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	4.0 oz [114.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.4 oz [124.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - mDP till HDMI-kabel
-----------------	-------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.