

Cavo adattatore attivo video e audio Mini DisplayPort a HDMI - Mini DP a HDMI - 1920x1200

ID prodotto: MDP2HDS



L'adattatore MDP2HDS esegue la conversione da Mini DisplayPort a HDMI® con supporto del pass-through audio permettendo di collegare un computer desktop o laptop dotato di uscita A/V Mini DisplayPort a un monitor, proiettore o display HDMI®.

A differenza di un adattatore passivo, MDP2HDS converte attivamente l'uscita DisplayPort in modalità singola e in modalità doppia, una soluzione ottimale per le schede grafiche che non trasmettono segnali in uscita in modalità doppia/modalità multipla (DP++), come le schede ATI™ Eyefinity.

L'adattatore Mini DP a HDMI® è compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta I/O Thunderbolt™.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Adatto per schede grafiche che non supportano segnali DP++ in uscita come le schede AMD EyeFinity.

- Permette di continuare a utilizzare il monitor HDMI® esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort®.
- Consente l'utilizzo del monitor HDMI® come display secondario

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni del display fino a 1920x1200
- Funziona con schede video che non supportano segnali DP++ (multimodali) in uscita
- Conforme alle specifiche DisplayPort 1.1a
- Supporta HDCP 1.3
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™ con uscita DisplayPort
- Pass-through audio surround 5.1

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
Standard del settore	HDCP DisplayPort 1.1

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200
Widescreen supportato	Sì

	Specifiche audio	Audio surround 5.1
<hr/>		
Connettore/i	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
<hr/>		
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza del cavo	4.7 in [12 cm]
	Lunghezza prodotto	8.3 in [21 cm]
	Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	1.1 oz [29.8 g]
<hr/>		
Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.7 in [22 cm]
	Larghezza del Pacco	7.9 in [20 cm]
	Altezza del Pacco	0.6 in [15 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [38 g]
<hr/>		
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore attivo Mini-DisplayPort® a HDMI®

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.