

Mini DisplayPort naar HDMI actieve video- en audio adapter / converter - Mini DP naar HDMI - 1920x1200

Productcode: MDP2HDS



De MDP2HDS adapter zet Mini DisplayPort om naar HDMI® met audio-doorvoer ondersteuning, waardoor u een desktop- of laptopcomputer uitgerust met een Mini DisplayPort A/V-uitgang kunt aansluiten op een HDMI®-monitor, -projector of -beeldscherm.

In tegenstelling tot een passieve adapter zet de MDP2HDS actief single mode en dual mode DisplayPort-uitgangssignalen om, wat ideaal is voor grafische kaarten die geen dual mode/multi-mode (DP++) signalen verzenden, zoals ATI™ Eyefinity-kaarten.

De Mini DP naar HDMI®-adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer de adapter via een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Gedekt door 3 jaar garantie van StarTech.com en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Geschikt als adapter voor grafische kaarten die geen DP++ signalen kunnen verzenden zoals AMD EyeFinity-kaarten.
- Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini DisplayPort-apparaat
- Gebruik uw HDMI®-monitor als secundair beeldscherm

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Werkt met videokaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven
- Voldoet aan de DisplayPort 1.1a-specificaties
- Ondersteunt HDCP 1.3
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™ met DisplayPort-uitgang
- 5.1 Surround Sound audiodoorvoer

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industriestandaarden	HDCP DisplayPort 1.1

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
-------------	-----------------------------

Connector B HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	4.7 in [12 cm]
Lengte product	8.3 in [21 cm]
Breedte product	1.8 in [45 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	1.1 oz [29.8 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [38 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini-DisplayPort®-naar-HDMI® actieve adapter
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

