

A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit

Produkt ID: MDP2HDVGAW



MDP2HDVGA Mini DisplayPort™ reseadapter gör att du kan ansluta din mDP-aktiverade Microsoft® Surface™ Pro, Ultrabook™ eller bärbara dator till en VGA eller HDMI® display. Den snygga adaptern har en helvit design som passar bra när den kopplas till din MacBook Pro® eller MacBook Air®.

Varför ta med sig flera adapterar när man bara behöver en? Istället för att ha två olika adapterar till hands har mDP reseadapter både VGA och HDMI-utgångar så att du kan ansluta från din bärbara dator till alla skärmar i moderna styrelserum eller klassrum - en idealisk plug-and-play-lösning för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Då konverteraren stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kan du dessutom konvertera en Mini DisplayPort videokälla till HDMI eller VGA utan att offra videokvalitet.

A/V-reseadaptern maximerar bärbarheten med sin lilla storlek och lätta design. Den behändiga designen gör adaptern lika portabel som din bärbara dator då den passar i din datorväska och gör att du inte behöver ha med dig mer än en adapter. Med denna adapter kan du bokstavligen komma in i vilket styrelserum som helst redo att ge en presentation, ge ett bra första intryck och behöver inte skämmas medan du rotar omkring i väskan för att hitta rätt kontakt.

2-i-1-konverteraren är kompatibel med Intel Thunderbolt-porten på din Mac eller PC och är enkel att installera utan behov av mjukvara eller drivrutiner.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Ta med dig adaptern när du är ute och reser och du kan koppla in dig mot i stort sett alla skärmar som du hittar
- Anslut din BYOD bärbara dator/Ultrabook till en tillgänglig HDMI eller VGA display på arbetet
- Anslut en VGA eller HDMI-display till din bärbara Mini DisplayPort dator och använd den som en sekundär monitor

Funktioner

- 2-i-1 designen gör att du kan ansluta din mDP-dator till alla typer av HDMI och VGA-displayer med en enda adapter
- Maximera bärbarheten med en kompakt, lätt adapter som du enkelt bär med dig i datorväskan
- Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™
- Plug-and-play-installation
- Ingen strömadapter behövs
- Slimmad design helt i vitt som passar perfekt till din Mac®

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Ja

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,097,978 timmar

Kontakt(er)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	HDMI-porten är en passiv port. VGA-porten är en aktiv port.
	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40~85 % RH

Utseende

Färg	Vit
Kabellängd	5.9 in [150 mm]
Produktlängd	7.5 in [19.0 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.7 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
Produktvikt	1.1 oz [30.1 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.8 in [19.8 cm]
Package Width	4.4 in [11.2 cm]
Paketets höjd	0.6 in [1.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 oz [42.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Mini DisplayPort till HDMI/VGA-adapter
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.