

## Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo - Blanco

ID del Producto: MDP2HDW



El adaptador/conversor de video pasivo para Mini DisplayPort® a HDMI® (blanco) MDP2HDW ofrece un práctico enlace HDMI/Mini DisplayPort, lo cual permite conectar un monitor (de PC) o televisión HDMI a un dispositivo con salida Mini-DisplayPort, que a su vez evita gastar en actualizar a un monitor con la correspondiente compatibilidad.

El adaptador soporta salidas de alta resolución de hasta 1920x1200, lo cual ofrece una solución de alta calidad para duplicar o ampliar el escritorio en un segundo monitor.

Este versátil adaptador Mini DisplayPort a HDMI requiere una conexión por puerto DisplayPort multimodo (DisplayPort ++), para que funcione, y es compatible con las salidas Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™.

Este adaptador permite la transferencia de audio si la fuente de video lo soporta. Consulte el manual de la fuente de video para saber si dicha transferencia es posible.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones
- Permite utilizar su monitor HDMI® existente con los nuevos dispositivos Mini-DisplayPort®

- Ideal para usar su monitor HDMI como pantalla secundaria

## Características

- Cable pasivo fácil de usar, no requiere software
- Soporta resoluciones de PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
- Compatible con Intel® Thunderbolt™
- **RELIABLE CONNECTION:** MiniDisplayPort to HDMI video converter is designed with nickel-plated connectors to ensure enhanced signal quality | Tested with HDMI cables up to 50ft (15m)
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the mDP to HDMI adapter dongle works with any OS including macOS, Windows & Ubuntu; Compatible with MiniDP devices like Microsoft Surface PCs or TB1/TB2 MacBooks

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	HDMI - 1.4
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3a
ID del Conjunto de Chips	NXP - PTN3361

---

### Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1

---



Conector(es)	Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
	Conector B	HDMI (19 pines)

---

Observaciones /  
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
-------------------------------------	--

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40~85%

---

Características Físicas

Color	Blanco
Longitud del Cable	4.7 in [12 cm]
Longitud del Producto	6.7 in [17 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	0.8 oz [24 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	9.4 in [24 cm]
Ancho de la Caja	6.3 in [16 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50 g]

---

Contenido de la Caja



Incluido en la Caja      Conversor Mini-DisplayPort® a HDMI®

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

