

Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers HDMI - Blanc

Product ID: MDP2HDW



L'adaptateur/convertisseur vidéo passif Mini DisplayPort® vers HDMI® MDP2HDW offre une liaison HDMI/Mini DisplayPort pratique, qui vous permet de connecter un écran d'ordinateur ou une télévision HDMI à un appareil doté d'une sortie Mini DisplayPort (comme tout Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP), tout en vous épargnant les frais de mise à niveau de l'écran pour assurer sa compatibilité.

Cet adaptateur prend en charge les sorties haute résolution jusqu'à 1900 x 1200 et constitue donc une solution de qualité supérieure pour dupliquer ou prolonger un ordinateur de bureau à un deuxième écran.

Cet adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI polyvalent a besoin d'un port DisplayPort (DisplayPort++) multimode pour fonctionner et est compatible avec des sorties Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est directement branché à un port E/S compatible DisplayPort sur Thunderbolt™.

Cet adaptateur permet la transmission audio si la source vidéo le permet. Veuillez consulter le manuel de la source vidéo pour en vérifier la prise en charge.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour les écrans des centres audio-vidéo numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons commerciaux
- Permet de conserver votre moniteur HDMI® existant et de l'utiliser avec un nouvel appareil Mini DisplayPort®
- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur HDMI en tant qu'écran secondaire

Features

- Câble passif facile à utiliser, aucun logiciel n'est requis
- Prise en charge des résolutions PC jusqu'à 1920x1200 et HDTV jusqu'à 1080p.
- Compatible avec Intel® Thunderbolt™

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passive
	Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Sortie AV	HDMI - 1.4
	Prise en charge audio	Yes
	Normes de l'industrie	DisplayPort 1.1a
	ID du chipset	HDMI 1.3a NXP - PTN3361
Performance	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
	Spécifications audio	Son surround 5.1
	MTBF	1 000 000 heures
Connecteur(s)	Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connecteur B	HDMI (19 pin)
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis (la transmission DVI et HDMI doit être prise en charge)
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 40~85 %
Caractéristiques physiques	Couleur	White
	Longueur de câble	4.7 in [1.2 cm]
	Longueur du produit	6.7 in [1.7 cm]

	Largeur du produit	1.6 in [40 mm]
	Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
	Poids du produit	0.8 oz [24 g]
<hr/>		
Informations d'emballage	Package Length	9.4 in [2.4 cm]
	Package Width	6.3 in [1.6 cm]
	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Poids brut	1.8 oz [50 g]
<hr/>		
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Convertisseur Mini DisplayPort® vers HDMI®
<hr/>		

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

