

Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco

ID prodotto: MDP2HDW



L'adattatore/convertitore video passivo Mini DisplayPort® a HDMI® (bianco), codice prodotto MDP2HDW, offre una soluzione conveniente per collegare il monitor di un computer o televisore HDMI a un dispositivo dotato di uscita Mini DisplayPort (ad esempio un dispositivo Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP), con conseguente risparmio dei costi di aggiornamento del monitor per motivi di compatibilità.

L'adattatore supporta un'uscita ad alta risoluzione fino a 1920 x 1200, offrendo una soluzione di alta qualità per il mirroring o l'estensione di un computer desktop a un secondo display.

Questo versatile adattatore Mini DisplayPort a HDMI funziona mediante il collegamento a una porta DisplayPort multimodale (DisplayPort ++), ed è compatibile con l'uscita Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a una porta DisplayPort via Thunderbolt I/O di supporto.

L'adattatore consente il pass-through audio se supportato dalla sorgente video. Controllare il manuale della sorgente video per confermare il supporto.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale per aree d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor HDMI® esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort®

- Ideale per l'utilizzo del monitor HDMI come display secondario

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni per PC fino a 1920 x 1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080 p
- Cavo passivo di facile utilizzo, non richiede software
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
Standard del settore	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3a
ID chipset	NXP - PTN3361

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Specifiche audio	Audio surround 5.1

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali



Requisiti di sistema e cavi Porta DP++ (DisplayPort ++)
necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza cavo	4.7 in [12 cm]
Lunghezza prodotto	6.7 in [17 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Peso prodotto	0.8 oz [24 g]

Informazioni confezione

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Convertitore Mini-DisplayPort® a HDMI®
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.