

Mini DisplayPort till HDMI-videoadapter – Vit

Produkt ID: MDP2HDW



Den MDP2HDW passiva videoadaptern/konverteraren för anslutning mellan mini DisplayPort® och HDMI® (vit) är en praktisk HDMI/Mini DisplayPort-länk som låter dig ansluta en HDMI-skärm eller -TV till en enhet med en mini DisplayPort-utgång (som till exempel Microsoft® Surface™ Pro med mDP) så att du slipper uppgradera skärmen för kompatibilitet.

Adaptern stöder höga upplösningar på upp till 1920x1200 och är en lösning av hög kvalitet för spegling eller utökning av skärmen till en sekundär skärm.

Denna mångsidiga adapter för anslutning mellan mini DisplayPort och HDMI behöver en DisplayPort-port-anslutning (DisplayPort++) i multiläge för att fungera och är kompatibel med Intel® Thunderbolt™ om den ansluts direkt till en DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

Adaptern tillåter genomströmning av audio om det stöds av videokällan. Se videokällans manual för att se om det stöds.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
- Behåll din befintliga HDMI®-skärm och använd den med din nya mini DisplayPort®-enhet

- HDMI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- Passiv kabel som är enkel att använda, ingen mjukvara behövs
- Stödjer PC-bildupplösningar på upp till 1920 x 1200 och bildupplösning på HDTV är upp till 1080p
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industristandarder	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3a
Chipset-ID	NXP - PTN3361

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Audio-specifikationer	5.1 surroundljud
Medeltid mellan fel (MTBF)	1 000 000 timmar

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

Särskilda



anmärkningar/
krav

System- och kabelkrav	DP++ port (DisplayPort ++) krävs på videokort eller videokälla (genomströmning av DVI och HDMI måste stödas)
-----------------------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40~85 % RH

Utseende

Färg	Vit
Kabellängd	4.7 in [12 cm]
Produktlängd	6.7 in [17 cm]
Produktbredd	1.6 in [40 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	0.8 oz [24 g]

Förpackning

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Mini DisplayPort® till HDMI®-konverterare – Vit
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

