

Adaptador Mini DisplayPort a VGA - Convertidor Activo de Mini DP a VGA Vídeo 1080p con Certificación VESA - mDP 1.2 o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor VGA -VGA Negro

ID del Producto: MDP2VGA2



El conversor Mini DisplayPort a VGA, modelo MDP2VGA2, permite conectar su fuente de vídeo Mini DisplayPort (dispositivos Macbook® o cualquier modelo Microsoft® Surface™ Pro equipado con mDP) a un monitor o proyector VGA, lo cual evita el gasto de tener que actualizar a una pantalla compatible con Mini DisplayPort.

Debido a que ocupa poco espacio y no requiere de suministro externo de alimentación, este adaptador mDP a VGA ofrece máxima portabilidad, lo cual lo convierte en un accesorio ideal para ordenadores portátiles.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas gráficas ATI® Eyefinity.
- Ideal para usar su monitor VGA como pantalla secundaria

- Conecte su pantalla VGA (monitor, proyector) a un dispositivo de salida Mini DisplayPort 1.2
- Funciona para proporcionar una salida de vídeo VGA desde su Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 o Surface Pro 2

## Características

- **ADAPTADOR DE MINI DISPLAYPORT A VGA:** El adaptador de vídeo Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) conecta una pantalla o proyector VGA que soporta 1920x1200 y 1080p a 60Hz; El paso de EDID y DDC garantiza la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD CON EL HOST:** Compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles, mini itx, Intel NUC y docks
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector VGA, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el dongle adaptador de mDP a VGA; su diseño compacto lo hace ideal para viajar a la oficina/casa | cable de 18cm
- **BLOQUEO DE TORNILLO VGA:** El adaptador de pantalla Mini DisplayPort a VGA admite el cable de bloqueo de tornillo VGA para evitar que el cable se suelte o se desconecte accidentalmente de pantallas y proyectores VGA | Probado con cables VGA de hasta 7,62m
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software ni controladores, el convertidor de Mini DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo incluyendo Windows, Ubuntu y macOS; Compatible con dispositivos MiniDP como Microsoft Surface o los MacBook TB1/TB2

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Analogix - ANX9833

---

### Rendimiento

Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de	VGA - No Audio Support

## Audio

---

### Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 10% ~ 85%

---

### Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	7.1 in [180 mm]
Longitud del Producto	8.7 in [22.0 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [3.5 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	1.0 oz [27.0 g]

---

### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.3 oz [36.0 g]

---

### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Mini DisplayPort 1.2 a VGA
---------------------	--

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

3 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.