

## Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur Mini DP vers VGA 1920 x 1200 - Noir

Product ID: MDP2VGA2



Le convertisseur Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGA2 vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (MacBook® ou tout appareil Microsoft® Surface™ Pro doté d'un port Mini DP) à un écran ou vidéoprojecteur VGA, vous épargnant ainsi les frais de mise à niveau vers un écran compatible Mini DisplayPort.

Avec un encombrement réduit et aucun adaptateur d'alimentation externe, cet adaptateur Mini DP vers VGA garantit une portabilité maximale pour un accessoire parfaitement adapté aux ordinateurs portables.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le MDP2VGA2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Utilisez-le avec des sorties vidéo Mini DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity
- Idéal pour l'utilisation de votre moniteur VGA comme écran
- Connectez directement votre écran VGA (moniteur, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort 1.2
- Connectez votre Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 ou Surface Pro 2 à un écran VGA

### Features

- Prise en charge de résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200/1080p
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
- Installation plug-and-play
- Compatibilité avec la norme DisplayPort 1.2

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Sortie AV	VGA
	Prise en charge audio	No
	ID du chipset	Analogix - ANX9833
Performance	Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (output) 1920x1200 / 1080p (input)
	Résolutions numériques max.	Yes
	Prise en charge grand écran	VGA - No Audio Support
	Spécifications audio	
Connecteur(s)	Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connecteur B	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 85 %
Caractéristiques physiques	Couleur	Black
	Longueur de câble	7.1 in [1.8 cm]
	Longueur du produit	8.7 in [2.2 cm]
	Largeur du produit	1.4 in [35.000 mm]
	Hauteur du produit	0.3 in [8.000 mm]
	Poids du produit	1.0 oz [27.000 g]
Informations	Package Length	8.7 in [2.2 cm]

d'emballage	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	0.7 in [18.000 mm]
	Poids brut	1.3 oz [36.000 g]
<hr/>		
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA
<hr/>		

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

