

## Convertitore adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Mini DP a VGA - 1920x1200

Product ID: MDP2VGA2



Il convertitore Mini DisplayPort a VGA, codice prodotto MDP2VGA2, consente di collegare una sorgente video Mini DisplayPort (dispositivi MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP) a un monitor o a un proiettore VGA, con conseguente risparmio dei costi di aggiornamento a un display compatibile con la tecnologia Mini DisplayPort.

Grazie al design compatto e all'assenza di un adattatore di alimentazione, questo adattatore mDP a VGA assicura la massima portabilità ed è pertanto un accessorio ideale per il laptop.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2VGA2 è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente l'utilizzo con uscite video Mini DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity
- Ideale per l'utilizzo del monitor VGA come display secondario
- Consente di collegare il display VGA (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort 1.2
- Consente di fornire video VGA da Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 o Surface Pro 2

### Features

- Supporta risoluzioni del display fino a 1920x1200/1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
- Installazione Plug-and-Play
- Conforme a DisplayPort 1.2

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	VGA
	Audio	No
	ID chipset	Analogix - ANX9833
Prestazioni	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (output)
		1920x1200 / 1080p (input)
	Risoluzioni digitali massime	Yes
	Widescreen supportato	VGA - No Audio Support
	Specifiche audio	
Connettore/i	Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	10% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Lunghezza cavo	7.1 in [1.8 cm]
	Lunghezza prodotto	8.7 in [2.2 cm]
	Larghezza prodotto	1.4 in [35.000 mm]
	Altezza prodotto	0.3 in [8.000 mm]
	Peso prodotto	1.0 oz [27.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.7 in [2.2 cm]

Package Width	7.9 in [2.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.000 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [36.000 g]

---

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA
-------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

