

Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Convertitore Attivo Mini DP a VGA - Video 1080p - Dongle da mDP 1.2 o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a VGA per Monitor/Projector/Display - Nero

ID prodotto: MDP2VGA2



Il convertitore Mini DisplayPort a VGA, codice prodotto MDP2VGA2, consente di collegare una sorgente video Mini DisplayPort (dispositivi Macbook® o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP) a un monitor o a un proiettore VGA, con conseguente risparmio dei costi di aggiornamento a un display compatibile con la tecnologia Mini DisplayPort.

Grazie al design compatto e all'assenza di un adattatore di alimentazione, questo adattatore mDP a VGA assicura la massima portabilità ed è pertanto un accessorio ideale per il laptop.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2VGA2 è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente l'utilizzo con uscite video Mini DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity

- Ideale per l'utilizzo del monitor VGA come display secondario
- Consente di collegare il display VGA (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort 1.2
- Consente di fornire video VGA da Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 o Surface Pro 2

Caratteristiche

- **ADATTATORE MINI DISPLAYPORT A VGA:** Adattatore video certificato VESA mini DP 1.2 (HBR2) consente di collegare un display/proiettore VGA con risoluzioni 1920x1200 e 1080p 60Hz; il pass-through EDID e DDC garantisce la compatibilità tra sorgente e display
- **COMPATIBILITÀ HOST:** Convertitore attivo da digitale ad analogico, supporta sorgenti mDP/mDP++ come MacBook Thunderbolt 1/2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktop (AMD FirePro/NVIDIA Quadro), notebook, PC mini-ITX, Intel NUC e dock
- **AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ:** Questo adattatore dongle da mDP a VGA consente di collegare un monitor/proiettore o aggiungere un secondo display VGA alla workstation; Il design compatto lo rende ideale per gli spostamenti tra casa e ufficio | Cavo da 13cm
- **CONNETTORE VGA CON FERMO A VITE:** Questo adattatore video da mini DisplayPort a VGA supporta cavi VGA con viti di sicurezza per evitare disconnessioni accidentali da monitor, display e proiettori VGA | Testato con cavi VGA fino a 7,6 m
- **FACILE DA USARE:** Questo convertitore mini DP a VGA (M/F) non necessita di software e driver, è compatibile con qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, Ubuntu e macOS; Si adatta a dispositivi mini DP come i PC Microsoft Surface o i MacBook TB1/TB2

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No
ID chipset	Analogix - ANX9833

Prestazioni

Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	VGA - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	10% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	7.1 in [180 mm]
Lunghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza prodotto	1.4 in [35.0 mm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	1.0 oz [27.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [36.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.