

## Mini DisplayPort 1.2 naar VGA adapter - Mini DP naar VGA converter - 1920x1200

Productcode: MDP2VGA2



Met de MDP2VGA2 Mini DisplayPort naar VGA converter kunt uw Mini DisplayPort-videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook etc.) aansluiten op een VGA-scherm of -projector, en bespaart u de kosten voor een upgrade naar een Mini DisplayPort compatibel scherm. De mDP-adapter is de perfecte accessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 of Surface Book.

Door de compacte constructie en het feit dat er geen externe voedingsadapter nodig is, garandeert deze mDP-naar-VGA-adapter maximale mobiliteit, waardoor het een ideale laptopaccessoire is.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA).

De MDP2VGA2 wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten
- Ideaal om uw VGA-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
- Sluit uw VGA-scherm (monitor, projector) direct aan op een Mini DisplayPort 1.2-uitvoerapparaat
- Geschikt voor VGA-videoweergave vanaf uw Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 of Surface Pro 2

## Eigenschappen

- Ondersteunt schermresoluties tot 1920x1200/1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal
- Plug & play-installatie
- DisplayPort 1.2 compatibel

---

### Prominence

Garantiebeleid	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Mini DisplayPort to VGA Adapter - Active mDP to VGA Converter

---

### Hardware

Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Chipsetcode	Analogix - ANX9833

---

### Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (output)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (input)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	VGA - No Audio Support

---

### Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
-------------	-----------------------------



Connector B                      VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	7.1 in [18 cm]
Lengte product	8.7 in [22.0 cm]
Breedte product	1.4 in [35.0 mm]
Hoogte product	0.3 in [8.0 mm]
Gewicht product	1.0 oz [27.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [36.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini DisplayPort 1.2-naar-VGA-adapter
-------------	---------------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

