

Mini DisplayPort till VGA-adapter - Aktiv Mini DP till VGA-konverterare - 1080p video - mDP eller Thunderbolt 1/2 Mac/PC till VGA-skärm/projektor - mDP 1.2 till VGA-dongel - Svart

Produkt ID: MDP2VGA2



MDP2VGA2 Mini DisplayPort till VGA-konverteraren gör det möjligt att ansluta din Mini DisplayPort-videokälla (MacBook® eller någon mDP-utrustad Microsoft® Surface™ Pro-enhet) till en VGA-skärm eller -projektor och du slipper därmed kostnaden för att uppgradera till en Mini DisplayPort-kompatibel skärm.

Denna mDP till VGA-adapter garanterar maximal bärbarhet och på grund av sin minimala storlek och att den inte kräver någon extern strömadapter är den ett idealiskt tillbehör till den bärbara datorn.

Adaptorn stöder upplösningar på upp till 1920x1200 (WUXGA) och är kompatibel med Intel® Thunderbolt™, vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

MDP2VGA2 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd med Mini DisplayPort-videoenheter med enkelläge som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-videokort
- VGA-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm
- Anslut din VGA-visningsenhet (skärm, projektor) direkt till en Mini DisplayPort 1.2-utenhet

- Fungerar till att sända VGA-video från din Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 eller Surface Pro 2

Funktioner

- **MINI DISPLAYPORT TILL VGA-ADAPTER:** Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) videoadaptern ansluter en VGA-skärm eller projektor med stöd för 1920x1200 och 1080p vid 60 Hz; EDID och DDC Pass-through som säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** Aktiv digital till analog konverterare som stöder mDP/mDP++-källor inklusive MacBooks med Thunderbolt 1 och 2, MacBook Air och Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, stationära datorer (AMD FirePro/NVidia Quadro), bärbara datorer, mini itx-datorer, Intel NUC och dockningsstationer
- **ÖKAD PRODUKTIVITET:** Anslut en VGA-skärm eller projektor, eller lägg till en andra skärm för din arbetsstation med hjälp av mDP till VGA-adapterdongeln; kompakt design som gör den perfekt för resor till och från kontor/hem | 18 cm kabel
- **VGA MED SKRUVLÅSNING:** Mini DisplayPort till VGA-skärmadapter som stöder VGA-skruvlåsningskabel för att förhindra att kabel lossnar eller oavsiktlig fränkoppling från VGA-skärmar och projektorer | Testad med VGA-kablar på upp till 7,6 m
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, Mini DP till VGA-konverterare som fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; Kompatibel med MiniDP-enheter såsom Microsoft Surface-datorer eller TB1/TB2 MacBooks

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	VGA
Audio	Nej
Chipset-ID	Analogix - ANX9833

Prestanda

Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
-------------	------------------------------

Connector B VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	10 %-85 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	7.1 in [18 cm]
Produktlängd	8.7 in [22.0 cm]
Produktbredd	1.4 in [35.0 mm]
Produkt höjd	0.3 in [8.0 mm]
Produktvikt	1.0 oz [27.0 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 oz [36.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Mini DisplayPort 1.2 till VGA-adapter
-----------------	---------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

